

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Product similar to the picture

Den i allt högre grad nätverksförbundna industriella världen går hand i hand med utvecklingen av moduluppbyggda maskiner och system. Funktioner flyttas i allt högre grad från kopplingsskåpet till fältnivån, vilket gör att mängden kablage som behövs ökar.

Våra anslutningsklara kablage kan användas för kabeldragning på fältnivån och för överföring av data eller ström för olika ändamål. Weidmüllers Plug & Produce-lösning är genomgående testad och gör att din maskin går snabbare att montera. På så sätt kan du fokusera på dina centrala verksamhetskompetenser och öka verkningsgraden ytterligare.

Med vår breda produktportfölj av certifierade komponenter kan vi erbjuda ett brett urval så att du kan hitta den perfekta lösningen för just ditt användningsområde.

Om du inte hittar det kablage du behöver trots vår ständigt växande portfölj, kan vi även erbjuda olika längdvarianter och kundspecifika lösningar.



Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kraftiga anslutningskontakter, Hylsa, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, Skärmad: Nej, Antal poler: 6
Art.nr.	2712250200
Typ	CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH
GTIN (EAN)	4050118751413
Förp.	1 Stück

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	843,527 g
-----------	-----------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 80 °C
------------------------	------------------

Tekniska data för kabel

Antal ledare	7	Böjradie min, fast monterad	4 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Halogener	Ja
Isolering	PVC	Kabellängd	2
Ledararea	1,5 mm ²	Ledningstyp	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar
Mantelfärg	svart	Mantelmateriel	PVC
Skärmad	Nej	Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C
Temperaturområde, fast lagd, max.	80 °C	Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C
Temperaturområde, rörligt	-15...70 °C	Temperaturområde, rörligt, max.	70 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-15 °C	Ytterdiameter	8.9 mm

Allmänna tekniska data

Märkspänning	500 V	Skyddsklass	IP65
Utförande	Hylsa		

Allmänna tekniska data

Antal poler	6	Märkspänning	500 V
Skyddsklass	IP65	Stiftanordning	1:1, numrerade kärnor

Tekniska data för kontaktdon

Kontaktdon	Kontaktbeskrivning	Kontaktdon 1
	Kabelingång	straight
	Huvudsakligt kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutning
	Serie	HE
	Byggstorlek	3
	Typ	Hona
	Anslutning för enskilda komponenter	HDC 06B TOLU 1M20G HDC HE 6 FP H1.5/14 R VG M20 - MS 68

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B DMDL 1LB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1665210000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190421915	Lock för kapslingsöverdel, Längsbygel på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B SLU 2M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788130000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248205578	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B SLU 2PG16G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652760000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402839	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 16

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC 06B SDLU 2PG16G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652990000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190403065	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: PG 16
Typ	HDC 06B SDLU 2M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788170000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248205608	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 20
Typ	HDC 06B SDLU 1PG16G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652980000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190403058	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: PG 16
Typ	HDC 06B SLU 1PG16G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652750000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402822	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: PG 16
Typ	HDC 16D SLU 1M32G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900900000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248521128	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 32
Typ	HDC 16D SDLU 2M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1787540000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248204885	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 25
Typ	HDC 06B SDLU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900380000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248592913	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 25
Typ	HDC 06B SLU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900480000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248585946	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 25
Typ	HDC 06B SLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900460000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248585939	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 20
Typ	HDC 06B SLU 2M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788140000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248205585	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 20
Typ	HDC 06B SDLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900360000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248585922	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 20
Typ	HDC 16D SLU 2M32G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1787510000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248204854	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 32
Typ	HDC 06B SDLU 2M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788160000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248205592	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stük	kabelföringar: M 25

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:02:49 CEST

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC 16D SDLU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900820000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248521098	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16D SLU 2PG21G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652840000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402914	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 16D SLU 2M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1787520000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248204861	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16D SLU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900880000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248521111	Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 25

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16D KLU 1PG21G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1653230000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190403300	Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 06B KLU 1PG16G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1653200000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190403270	Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 06B KLU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1021330000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248734948	Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 16

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B ADLU N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2559320000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118652345	Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC 06B ALU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1202100000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190149369	Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte utbytbar,
Förp.	1 Stück	Standard
Typ	HDC 06B ALU O-RING	Artikelbeteckning
Art.nr.	1019870000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248731985	Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte utbytbar,
Förp.	1 Stück	Standard
Typ	HDC 06B ALU N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2488560000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118541502	Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC 06B ADLU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1202500000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190889920	Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte utbytbar,
Förp.	1 Stück	Standard, med lock

CH-HEAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Byggstorlek 3



Anslutningsteknologin Push In ¨r en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare hj¨lpmedel.

Antal poler: 6
M¨rckström: 24 A
M¨rcksp¨nnning: 500 V
Nominell sp¨nnning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC
PushIn-teknologi

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HE 6 MP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1873530000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 24 A, Antal poler: 6, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248457786	Byggstorlek: 3
Förp.	1 Stück	