

CH-HFAB-XXXX-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ipar hálózatba szerveződésével egyre több gép és rendszer készül moduláris felépítéssel. A vezérlőszekrények funkciói egyre inkább átkerülnek a terepi szintre, ez pedig a kábelezési igény növekedésével jár.

A mi csatlakoztatásra kész kábelszerelvényeink sokféle alkalmazásban alkalmasak a terepi szintű vezetékezésre, az adatok és a tápfeszültség továbbítására. A Weidmüller Plug & Produce megoldása teljes mértékben tesztelt, és egyszerűsíti az Ön gépeinek szerelését. Ezzel a fő szempontokra koncentrálhat és növelheti a hatékonyságát.

Tanúsított komponenseink széles választékával olyan tág választási lehetőséget kínálunk, amellyel biztosan megtalálja az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

Ha folyamatosan bővülő termékválasztékunkban sem találja a kívánt kábelszerelvényt, akkor különböző hosszváltozatokat és vevőspecifikus megoldásokat is kínálunk.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények, Aljzatos csatlakozó, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, árnyékolt: Nem, Pólusszám: 6
Rendelési szám	2712260100
Típus	CH-HFAB-XXXX-06-0100-AH
GTIN (EAN)	4050118751185
Qty.	1 Stück

CH-HFAB-XXXX-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 539,527 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 80 °C

Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Halogén	Igen	Kábelhossz	1
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Outside diameter	8.9 mm	Pólusok száma	6
Szigetelés	PVC	Temperature range, moving	-15...70 °C
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Vezetékek száma	7
Érkeresztmetszet	1,5 mm ²	árnyékolt	Nem

Általános műszaki adatok

Névleges feszültség	500 V	Változat	Aljzatos csatlakozó
Védelmi osztály	IP65		

General Technical Data

Névleges feszültség	500 V	Pólusszám	6
Védelmi osztály	IP65	Érintkező elrendezése	1:1, numbered cores

Technical Specifications Connector

Connector	Kábelbevezetés	hajlított
	Ház fő anyaga	Alumínium présöntvény
	Sorozatok	HE
	Méret	3
	Típus	Hüvely
	Külön komponensek összekötő eleme	HDC 06B TSLU 1M20G HDC HE 6 FP H1.5/14 R VG M20 - MS 68

Technical specifications for cable

Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Halogén	Igen	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	70 °C
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-15 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	80 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-40 °C	Kábelhossz	1
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Outside diameter	8.9 mm	Szigetelés	PVC
Temperature range, moving	-15...70 °C	Temperature range, stationary	-40...80 °C
Vezetékek száma	7	Vezetéktípus	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar
Érkeresztmetszet	1,5 mm ²	árnyékolt	Nem

CH-HFAB-XXXX-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9,1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--


CH-HFAB-XXXX-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

3- as méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: **6**

Névleges áram: **24 A**

Névleges feszültség: **500 V**

Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

PUSH IN technológia

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 6 MP	Verzió
Rendelési szám	1873530000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Méret: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
Qty.	1 Stück	

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B ADLU	Verzió
Rendelési szám	1202500000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190889920	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztítő bilincs, nem cserélhető,
Qty.	1 Stück	Standard, burkolattal
Típus	HDC 06B ALU O-RING	Verzió
Rendelési szám	1019870000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248731985	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztítő bilincs, nem cserélhető,
Qty.	1 Stück	Standard
Típus	HDC 06B ALU N	Verzió
Rendelési szám	1488560000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541502	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 06B ALU	Verzió
Rendelési szám	1202100000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190149369	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztítő bilincs, nem cserélhető,
Qty.	1 Stück	Standard

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 2:10:02 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CH-HFAB-XXXX-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 06B ADLU N	Verzió
Rendelési szám	1559320000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118652345	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard
Qty.	1 Stück	

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B SDLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1788160000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
GTIN (EAN)	4032248205592	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 06B SLU 2PG16G	Verzió
Rendelési szám	1652760000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402839	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SLU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	1788140000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205585	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 06B SLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1788130000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205578	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1900460000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585939	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 06B SDLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1900360000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
GTIN (EAN)	4032248585922	Kábelbevezetések mérete: M 20
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16D SLU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1652840000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4008190402914	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 2:10:02 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Tartozékok

Típus	HDC 06B SLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1900480000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585946	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 16D SLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1787520000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248204861	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SDLU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	1788170000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205608	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 16D SDLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1787540000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204885	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1652750000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402822	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 16D SDLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1900820000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248521098	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 16D SLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1900880000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521111	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SDLU 2PG16G	Verzió
Rendelési szám	1652990000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190403065	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 16D SLU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	1787510000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248204854	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 06B SDLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1652980000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190403058	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SDLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1900380000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248592913	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 16D SLU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1900900000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521128	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32

Tartozékok

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16D KLU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1653230000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190403300	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 21
Típus	HDC 06B KLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1021330000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248734948	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16
Típus	HDC 06B KLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1653200000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190403270	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garancia nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B DMDL 1LB	Verzió
Rendelési szám	1665210000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421915	Fedél házfelső részhez, Hosszanti kengyel, Standard
Qty.	1 Stück	