

CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration



Az ipar hálózatba szerveződésével egyre több gép és rendszer készül moduláris felépítéssel. A vezérlőszekrények funkciói egyre inkább átkerülnek a terepi szintre, ez pedig a kábelezési igény növekedésével jár.

A mi csatlakoztatásra kész kábelszerelvényeink sokféle alkalmazásban alkalmasak a terepi szintű vezetékezésre, az adatok és a tápfeszültség továbbítására. A Weidmüller Plug & Produce megoldása teljes mértékben tesztelt, és egyszerűsíti az Ön gépeinek szerelését. Ezzel a fő szempontokra koncentrálhat és növelheti a hatékonyságát.

Tanúsított komponenseink széles választékával olyan tág választási lehetőséget kínálunk, amellyel biztosan megtalálja az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

Ha folyamatosan bővülő termékválasztékunkban sem találja a kívánt kábelszerelvényt, akkor különböző hosszváltozatokat és vevőspecifikus megoldásokat is kínálunk.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények, Aljzatos csatlakozó, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, árnyékolt: Nem, Pólusszám: 10
Rendelési szám	2712290500
Típus	CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE
GTIN (EAN)	4050118751130
Qty.	1 Stück

CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Átmérő	12 mm	Nettó tömeg	1 827,188 g
--------	-------	-------------	-------------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 80 °C
-------------------------	------------------

Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Halogén	Igen	Kábelhossz	5
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Pólusok száma	10	Szigetelés	PVC
Temperature range, moving	-15...70 °C	Temperature range, stationary	-40...80 °C
Vezetékek száma	12	Érkersztmetszet	1,5 mm ²
árnyékolt	Nem		

Általános műszaki adatok

Névleges feszültség	500 V	Változat	Aljzatos csatlakozó
Védelmi osztály	IP65		

General Technical Data

Névleges feszültség	500 V	Pólusszám	10
Védelmi osztály	IP65	Érintkező elrendezése	1:1, numbered cores

Technical Specifications Connector

Connector	Csatlakozó leírása	Connector 1
	Kábelbevezetés	straight
	Ház fő anyaga	Alumínium présöntvény
	Pólusok száma	10
	Sorozatok	HE
	Méret	4
	Típus	Hüvely
	Külön komponensek összekötő eleme	HDC 10B TOBU 1M25G HDC HE 10 FP H1.5/14 R VGM25-MS68 11-20 BG

Technical specifications for cable

Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Halogén	Igen	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	70 °C
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-15 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	80 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-40 °C	Kábelhossz	5
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Szigetelés	PVC	Temperature range, moving	-15...70 °C
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Vezetékek száma	12
Vezetéktípus	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar	Érkersztmetszet	1,5 mm ²
árnyékolt	Nem		

CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9,1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B ABU N	Verzió
Rendelési szám	6488580000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541519	Válaszfalház, Keresztkegyl az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B ABU	Verzió
Rendelési szám	1205000000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190872960	Válaszfalház, Keresztkegyl az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem
Qty.	1 Stück	cserélhető, Standard

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B DMDQ 2QB	Verzió
Rendelési szám	1665240000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421946	Fedél házfelső részhez, Keresztkegyl az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	

CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.


A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B KBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1021250000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4032248736232	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B KBU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1654580000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4008190407407	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B KBU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1787720000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4032248205066	Kábelbevezetések mérete: M 20
Qty.	1 Stück	

4. méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: **10**

Névleges áram: **16 A**

Névleges feszültség: **500 V**

Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

PUSH IN technológia

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 10 MP	Verzió
Rendelési szám	1873550000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Méret: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
Qty.	1 Stück	

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantal nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B SBU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1901360000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248588237	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1901370000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248588244	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24D SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1903210000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248592999	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B SBU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	1787640000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248204984	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B SBU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1654370000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407193	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1787630000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204977	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24D SBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1903220000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248588183	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 10B SBU 2PG16G	Verzió
Rendelési szám	1654380000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407209	
Qty.	1 Stück	

CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 24D SBU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	1787360000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204700	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24D SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1787350000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204694	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 24D SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1654450000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407278	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 24D SBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1654470000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407292	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 29