


CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration



Stále více zasítovaný průmyslový svět jde ruku v ruce s modularizací strojů a systémů. Funkce s řídicí skříně se stále více přesouvají na úroveň nasazení v terénu, což zvyšuje množství požadované kabeláže.

Naše kabelové sestavy připravené k připojení je možné použít na úrovni nasazení v terénu a pro vysílání dat nebo výkonu v různých aplikacích. Řešení Plug & Produce od firmy Weidmüller jsou plně vyzkoušena a povedou ke zjednodušení sestav vašeho stroje. To umožňuje zaměřit se na vaše klíčové kompetence a další zvýšení účinnosti.

S naším širokým produktovým portfoliem certifikovaných komponent nabízíme širokou diverzifikaci, takže můžeme poskytovat perfektní řešení pro vaše aplikace.

Nemůžete-li najít kabelovou sestavu, kterou hledáte, přestože naše portfolio trvale roste, můžeme vám nabídnout různé délkové varianty a specifická zákaznická řešení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stínění: Ne, Počet pólů: 10
Objednací číslo	2712300500
Typ	CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE
GTIN (EAN)	4050118750577
Množství	1 ks

CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Průměr	12 mm	Čistá hmotnost	1 828,188 g
--------	-------	----------------	-------------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 80 °C
---------------	------------------

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá	Délka kabelu	5
Halogen	Ano	Izolace	PVC
Materiál pláště	PVC	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., stacionární	4x průměr kabelu	Počet vodičů	12
Průřez jádra	1,5 mm ²	Stíněný	Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-15...70 °C	Teplotní rozpětí, pohyblivé, max.	70 °C
Teplotní rozpětí, pohyblivé, min.	-15 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární, max.	80 °C	Teplotní rozpětí, stacionární, min.	-40 °C
Typ linky	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar		

Všeobecné technické údaje

Jmenovité napětí	500 V	Počet pólů	10
Stupeň krytí	IP65	Uspořádání pinů	1:1, číslované žíly

Technické specifikace konektoru

Konektor	Popis konektoru	Konektor 1
	Kabelový vstup	úhlové
	Hlavní materiál pouzdra	Tlakově litý hliník
	Počet pólů	10
	Řada	HE
	Velikost	4
	Typ	Konektor samice
	Jednotlivé komponenty konektoru	HDC 10B TSB 1M25G HDC HE 10 FP H1.5/14 R VGM25-MS68 11-20 BG

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Velikost 4



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím.

Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez potřeby nářadí.

Počet pólů: **10**

Jmenovitý proud: **16 A**

Jmenovité napětí: **500 V**

Jmenovité napětí podle UL/CSA: **600 V AC/DC**

Technologie PUSH IN

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 10 MP	Verze
Objednací číslo	6873550000	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, Velikost:
GTIN (EAN)	4032248458165	4
Množství	1 ks	

Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B KBU 1PG16G	Verze
Objednací číslo	6654580000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190407407	spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 16
Typ	HDC 10B KBU 1M20G	Verze
Objednací číslo	6787720000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248205066	spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 20
Typ	HDC 10B KBU 1M25G	Verze
Objednací číslo	6021250000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248736232	spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25

CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B DMDQ 2QB	Verze
Objednací číslo	6665240000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190421946	Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
Množství	1 ks	Standardně

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B ABU	Verze
Objednací číslo	6205000000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190872960	Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná
Množství	1 ks	boční uzamykací svorka, Standardně
Typ	HDC 10B ABU N	Verze
Objednací číslo	6488580000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4050118541519	Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně
Množství	1 ks	

CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B SBU 2M25G	Verze
Objednací číslo	6787630000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248204977	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 10B SBU 2M20G	Verze
Objednací číslo	6787640000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248204984	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 20
Typ	HDC 24D SBU 2M25G	Verze
Objednací číslo	6787350000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248204694	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 10B SBU 1M20G	Verze
Objednací číslo	6901360000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248588237	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 20
Typ	HDC 10B SBU 1M25G	Verze
Objednací číslo	6901370000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248588244	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 24D SBU 1M32G	Verze
Objednací číslo	6903220000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248588183	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 24D SBU 1PG29G	Verze
Objednací číslo	6654470000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190407292	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 24D SBU 2M32G	Verze
Objednací číslo	6787360000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248204700	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 24D SBU 2PG21G	Verze
Objednací číslo	6654450000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190407278	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21

Datum vytvoření 9. května 2024 16:17:15 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CH-HHAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC 10B SBU 1PG16G	Verze
Objednávací číslo	6654370000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190407193	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 16
Typ	HDC 10B SBU 2PG16G	Verze
Objednávací číslo	6654380000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190407209	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 16
Typ	HDC 24D SBU 1M25G	Verze
Objednávací číslo	6903210000	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248592999	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25