

## CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Stále více zasítovaný průmyslový svět jde ruku v ruce s modularizací strojů a systémů. Funkce s řídicí skříně se stále více přesouvají na úroveň nasazení v terénu, což zvyšuje množství požadované kabeláže.

Naše kabelové sestavy připravené k připojení je možné použít na úrovni nasazení v terénu a pro vysílání dat nebo výkonu v různých aplikacích. Řešení Plug & Produce od firmy Weidmüller jsou plně vyzkoušena a povedou ke zjednodušení sestav vašeho stroje. To umožňuje zaměřit se na vaše klíčové kompetence a další zvýšení účinnosti.

S naším širokým produktovým portfoliem certifikovaných komponent nabízíme širokou diverzifikaci, takže můžeme poskytovat perfektní řešení pro vaše aplikace.

Nemůžete-li najít kabelovou sestavu, kterou hledáte, přestože naše portfolio trvale roste, můžeme vám nabídnout různé délkové varianty a specifická zákaznická řešení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektorové sestavy pro těžký provoz, Kontakt, Patice, Helukabel JZ-600 7G4 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 6
Objednací číslo	<a href="#">2712310100</a>
Typ	CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC
GTIN (EAN)	4050118751437
Množství	1 ks

## CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1 106,64 g

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 80 °C

## Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá	Délka kabelu	1
Halogen	Ano	Izolace	PVC
Materiál pláště	PVC	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	7,5x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., stacionární	4x průměr kabelu	Počet vodičů	7
Průřez jádra	4 mm <sup>2</sup>	Stíněný	Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-15...80 °C	Teplotní rozpětí, pohyblivé, max.	80 °C
Teplotní rozpětí, pohyblivé, min.	-15 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární, max.	80 °C	Teplotní rozpětí, stacionární, min.	-40 °C
Typ linky	Helukabel JZ-600 7G4 or similar	Vnější průměr	15.8 mm

## Všeobecné technické údaje

Jmenovité napětí	400 V	Počet pólů	6
Stupeň krytí	IP65	Uspořádání pinů	1:1, číslované žíly

## Technické specifikace konektoru

Konektor	Popis konektoru	Konektor 1
	Kabelový vstup	straight
	Hlavní materiál pouzdra	Tlakově litý hliník
	Počet pólů	6
	Řada	HSB
	Velikost	6
	Typ	Kontakt
	Jednotlivé komponenty konektoru	<a href="#">HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 MS H4,0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a>
	Popis konektoru	Konektor 2
	Kabelový vstup	straight
	Hlavní materiál pouzdra	Tlakově litý hliník
	Počet pólů	6
	Řada	HSB
	Velikost	6
	Typ	Konektor samice
	Jednotlivé komponenty konektoru	<a href="#">HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 FS H4,0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a>

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

**CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a15

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Velikost 6



Řada HSB umožňuje přenos 35 A souběžně na každém kontaktu. Sestaveno se šroubovým připojením pro bezpečné a spolehlivé připojení.

Úroveň vodičového připojení je navržena jako šroubovací prvek. Všechna šroubová připojení jsou vybavena pružinou na ochranu vodiče.

Počet pólů: **6**

Jmenovitý proud: **35 A**

Jmenovité napětí: **400 V**

Jmenovité napětí podle UL/CSA: **600 V AC/DC**

Šroubové připojení

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HSB 6 MS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498700000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 35 A, Počet pólů: 6, Šroubové připojení,
GTIN (EAN)	4008190035136	Velikost: 6
Množství	1 ks	
Typ	HDC HSB 6 FS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498900000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 35 A, Počet pólů: 6, Šroubové připojení,
GTIN (EAN)	4008190071417	Velikost: 6
Množství	1 ks	

## Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16B DMDQ 2QB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6665270000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190421977	Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
Množství	1 ks	Standardně

## CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 40D KBU 1M25G N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6559890000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4050118676440	Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 1PG21G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6657310000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190410360	Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 40D KBU 1M25G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6787200000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248204540	Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 40D KBU 1M32G N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6559900000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4050118673265	Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 1M32G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6787190000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248204533	Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 40D KBU 1PG29G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6967670000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4032248670178	Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 2M32G N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6545510000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4050118558333	Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 16B KBU 1PG21G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6657270000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190410322	spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21

## CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16B ABU N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6488590000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4050118541526	Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně
Množství	1 ks	
Typ	HDC 16B ABU	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6208600000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu),
GTIN (EAN)	4008190881351	Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná
Množství	1 ks	boční uzamykací svorka, Standardně

## Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16B SBU 2M25G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6788240000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248205776	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 40D SBU 2M25G N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6561020000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118676914	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21

## CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	HDC 40D SBU 2PG21G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">656810000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190409821	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 1PG21G N	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">656940000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118676716	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 2PG21G N	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">656950000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118676921	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2PG29G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">656840000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190409852	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 40D SBU 2M25G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">787120000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248204465	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 40D SBU 1M32G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">902990000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248592968	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 40D SBU 1PG29G N	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">656770000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118893595	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 1PG21G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">656720000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190409739	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2M32G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">787110000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248204458	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 32
Typ	HDC 40D SBU 1M32G N	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6561030000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118676464	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2M32G N	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6561040000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118676457	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 1M25G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">89980000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248520718	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 16B SBU 1M25G N	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">656740000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118673234	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25

Datum vytvoření 20. května 2024 7:03:00 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**CH-HIAC-HIAD-06-0100-AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

Typ	HDC 40D SBU 1M25G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6902970000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4032248592951	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 40D SBU 1PG29G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6656830000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190409845	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 29
Typ	HDC 16B SBU 2M25G N	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6560930000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4050118673531	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: M 25
Typ	HDC 16B SBU 2PG21G	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6656730000</a>	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt
GTIN (EAN)	4008190409746	základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost
Množství	1 ks	kabelových vstupů: PG 21