

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

Den i allt högre grad nätverksförbundna industriella världen går hand i hand med utvecklingen av moduluppbyggda maskiner och system. Funktioner flyttas i allt högre grad från kopplingsskåpet till fältnivån, vilket gör att mängden kablage som behövs ökar.

Våra anslutningsklara kablage kan användas för kabeldragning på fältnivån och för överföring av data eller ström för olika ändamål. Weidmüllers Plug & Produce-lösning är genomgående testad och gör att din maskin går snabbare att montera. På så sätt kan du fokusera på dina centrala verksamhetskompetenser och öka verkningsgraden ytterligare.

Med vår breda produktportfölj av certifierade komponenter kan vi erbjuda ett brett urval så att du kan hitta den perfekta lösningen för just ditt användningsområde.

Om du inte hittar det kablage du behöver trots vår ständigt växande portfölj, kan vi även erbjuda olika längdvarianter och kundspecifika lösningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kraftiga anslutningskontakter, Hane, Hylsa, Helukabel JZ-600 7G4 or similar, Skärmad: Nej, Antal poler: 6
Art.nr.	2712310200
Typ	CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC
GTIN (EAN)	4050118751116
Förp.	1 Stück

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	1 406,64 g
-----------	------------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 80 °C
------------------------	------------------

Tekniska data för kabel

Antal ledare	7	Böjradie min, fast monterad	4 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	7,5 x kabelldiameter	Halogener	Ja
Isolering	PVC	Kabellängd	2
Ledararea	4 mm ²	Ledningstyp	Helukabel JZ-600 7G4 or similar
Mantelfärg	svart	Mantelmateriel	PVC
Skärmad	Nej	Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C
Temperaturområde, fast lagd, max.	80 °C	Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C
Temperaturområde, rörligt	-15...80 °C	Temperaturområde, rörligt, max.	80 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-15 °C	Ytterdiameter	15.8 mm

Allmänna tekniska data

Märkspänning	400 V	Skyddsklass	IP65
Utförande	Hane, Hylsa		

Allmänna tekniska data

Antal poler	6	Märkspänning	400 V
Skyddsklass	IP65	Stiftanordning	1:1, numrerade kärnor

Tekniska data för kontaktdon

Kontaktdon	Kontaktbeskrivning	Kontaktdon 1
	Kabelingång	straight
	Huvudsakligt kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutning
	Antal poler	6
	Serie	HSB
	Byggstorlek	6
	Typ	Hane
	Anslutning för enskilda komponenter	HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 MS H4,0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG
	Kontaktbeskrivning	Kontaktdon 2
	Kabelingång	straight
	Huvudsakligt kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutning
	Antal poler	6
	Serie	HSB
	Byggstorlek	6
	Typ	Hona
	Anslutning för enskilda komponenter	HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 FS H4,0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a15

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Byggstorlek 6



Med serien HSB uppnår användarna 35 A samtidigt via varje kontakt. Monteringen görs med skruvanslutning, vilket ger en säker och pålitlig anslutning.

Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.

Antal poler: **6**

Märkström: **35 A**

Märkspänning: **400 V**

Nominell spänning enligt UL/CSA: **600 V AC/DC**

Skruvanslutning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HSB 6 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1498700000	HDC - Kontakt, Hane, 400 V, 35 A, Antal poler: 6, Skruvanslutning,
GTIN (EAN)	4008190035136	Byggstorlek: 6
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HSB 6 FS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1498900000	HDC - Kontakt, Hylsa, 400 V, 35 A, Antal poler: 6, Skruvanslutning,
GTIN (EAN)	4008190071417	Byggstorlek: 6
Förp.	1 Stück	

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B DMDQ 2QB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1665270000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190421977	Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 40D KBU 1M25G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2559890000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118676440	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 1PG21G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1657310000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190410360	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 40D KBU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1787200000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248204540	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 40D KBU 1M32G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2559900000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118673265	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 1M32G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1787190000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248204533	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 40D KBU 1PG29G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1967670000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248670178	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 40D KBU 2M32G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2545510000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118558333	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 16B KBU 1PG21G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1657270000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190410322	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 21

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B ABU N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2488590000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118541526	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC 16B ABU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1208600000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190881351	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Överkopplingsbygel inte
Förp.	1 Stück	utbytbar, Standard

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B SBU 2M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788240000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248205776	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 25

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC 40D SBU 2M25G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2561020000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4050118676914	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2PG21G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1656810000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4008190409821	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 1PG21G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2560940000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118676716	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 2PG21G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2560950000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118676921	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2PG29G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1656840000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4008190409852	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 29
Typ	HDC 40D SBU 2M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1787120000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4032248204465	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: M 25
Typ	HDC 40D SBU 1M32G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1902990000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4032248592968	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: M 32
Typ	HDC 40D SBU 1PG29G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2560770000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4050118893595	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 1PG21G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1656720000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190409739	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2M32G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1787110000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4032248204458	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: M 32
Typ	HDC 40D SBU 1M32G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2561030000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4050118676464	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 40D SBU 2M32G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2561040000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4050118676457	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: PG 21
Typ	HDC 16B SBU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1899980000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248520718	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelföringar: M 25

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:45:12 CEST

CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	HDC 16B SBU 1M25G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2560740000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118673234	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 40D SBU 1M25G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1902970000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4032248592951	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 40D SBU 1PG29G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1656830000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat
GTIN (EAN)	4008190409845	tillstånd), Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 16B SBU 2M25G N	Artikelbeteckning
Art.nr.	2560930000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118673531	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16B SBU 2PG21G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1656730000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190409746	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stuck	kabelinföringar: PG 21