

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration



Az ipar hálózatba szerveződésével egyre több gép és rendszer készül moduláris felépítéssel. A vezérlőszekrények funkciói egyre inkább átkerülnek a terepi szintre, ez pedig a kábelezési igény növekedésével jár.

A mi csatlakoztatásra kész kábelszerelvényeink sokféle alkalmazásban alkalmasak a terepi szintű vezetékezésre, az adatok és a tápfeszültség továbbítására. A Weidmüller Plug & Produce megoldása teljes mértékben tesztelt, és egyszerűsíti az Ön gépeinek szerelését. Ezzel a fő szempontokra koncentrálhat és növelheti a hatékonyságát.

Tanúsított komponenseink széles választékával olyan tág választási lehetőséget kínálunk, amellyel biztosan megtalálja az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

Ha folyamatosan bővülő termékválasztékunkban sem találja a kívánt kábelszerelvényt, akkor különböző hosszváltozatokat és vevőspecifikus megoldásokat is kínálunk.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények, Érintkező, Aljzatos csatlakozó, Helukabel JZ-600 7G4 or similar, árnyékolt: Nem, Pólusszám: 6 |
| Rendelési szám | <a href="#">2712320200</a>  |
| Típus          | CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC   |
| GTIN (EAN)     | 4050118750492   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1 396,64 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 80 °C

## Kábel műszaki adatai

|                               |                   |                             |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Hajlítási sugár, min., mozgó  | 7,5 x kábelátmérő | Hajlítási sugár, min., álló | 4 x kábelátmérő |
| Halogén                       | Igen              | Kábelhossz                  | 2               |
| Köpeny anyaga                 | PVC               | Köpeny színe                | fekete          |
| Outside diameter              | 15.8 mm           | Pólusok száma               | 6               |
| Szigetelés                    | PVC               | Temperature range, moving   | -15...80 °C     |
| Temperature range, stationary | -40...80 °C       | Vezetékek száma             | 7               |
| Érkérszmet                    | 4 mm <sup>2</sup> | árnyékolt                   | Nem             |

## Általános műszaki adatok

|                     |       |          |                                |
|---------------------|-------|----------|--------------------------------|
| Névleges feszültség | 400 V | Változat | Érintkező, Aljzatos csatlakozó |
| Védelmi osztály     | IP65  |          |                                |

## General Technical Data

|                     |       |                       |                     |
|---------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| Névleges feszültség | 400 V | Pólusszám             | 6                   |
| Védelmi osztály     | IP65  | Érintkező elrendezése | 1:1, numbered cores |

## Technical Specifications Connector

|           |                                   |  |
|-----------|-----------------------------------|--|
| Connector | Csatlakozó leírása                | Connector 1  |
|           | Kábelbevezetés                    | hajlított  |
|           | Ház fő anyaga                     | Alumínium présöntvény  |
|           | Pólusok száma                     | 6  |
|           | Sorozatok                         | HSB  |
|           | Méret                             | 6  |
|           | Típus                             | Tüske  |
|           | Külön komponensek összekötő eleme | <a href="#">HDC 16B TSBU 1M25G HDC HSB 6 MS</a><br><a href="#">H4.0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a> |
|           | Csatlakozó leírása                | Connector 2  |
|           | Kábelbevezetés                    | hajlított  |
|           | Ház fő anyaga                     | Alumínium présöntvény  |
|           | Pólusok száma                     | 6  |
|           | Sorozatok                         | HSB  |
|           | Méret                             | 6  |
|           | Típus                             | Hüvely   |
|           | Külön komponensek összekötő eleme | <a href="#">HDC 16B TSBU 1M25G HDC HSB 6 FS</a><br><a href="#">H4.0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a> |

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Technical specifications for cable

|                                     |                   |                                     |                                 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hajlítási sugár, min., mozgó        | 7,5 x kábelátmérő | Hajlítási sugár, min., álló         | 4 x kábelátmérő                 |
| Halogén                             | Igen              | Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max. | 80 °C                           |
| Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min. | -15 °C            | Hőmérsékleti tartomány, álló, max.  | 80 °C                           |
| Hőmérsékleti tartomány, álló, min.  | -40 °C            | Kábelhossz                          | 2                               |
| Köpeny anyaga                       | PVC               | Köpeny színe                        | fekete                          |
| Outside diameter                    | 15.8 mm           | Szigetelés                          | PVC                             |
| Temperature range, moving           | -15...80 °C       | Temperature range, stationary       | -40...80 °C                     |
| Vezetékek száma                     | 7                 | Vezetéktípus                        | Helukabel JZ-600 7G4 or similar |
| Érkeresztmetszet                    | 4 mm <sup>2</sup> | árnyékolt                           | Nem                             |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 | ECLASS 9,1  | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a15                          |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantal nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 40D SBU 2M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561040000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4050118676457              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2PG21G N       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1560950000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4050118676921              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |
| Típus          | HDC 40D SBU 2PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656810000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409821              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788240000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4032248205776              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1902970000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248592951              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 25   |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561030000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4050118676464              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2PG29G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656840000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409852              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 29  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656730000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4008190409746              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 40D SBU 1PG29G N       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1560770000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4050118893595              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656720000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4008190409739              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561020000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4050118676914              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1560930000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4050118673531              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1PG21G N       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1560940000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4050118676716              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787120000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248204465              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 25   |
| Típus          | HDC 40D SBU 1PG29G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656830000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409845              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 29  |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M32G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1902990000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248592968              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 32   |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M32G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787110000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248204458              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 32   |
| Típus          | HDC 16B SBU 1M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1899980000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4032248520718              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1560740000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4050118673234              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 25  |

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 40D KBU 1PG29G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1967670000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4032248670178              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8559900000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4050118673265              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787200000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204540              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 2M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8545510000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4050118558333              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8559890000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4050118676440              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1657310000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4008190410360              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 16B KBU 1PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1657270000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190410322              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M32G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787190000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204533              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 16B ABU                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1208600000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),    |
| GTIN (EAN)     | 4008190881351              | Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem |
| Qty.           | 1 Stück                    | cserélhető, Standard  |
| Típus          | HDC 16B ABU N              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1488590000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),    |
| GTIN (EAN)     | 4050118541526              | Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard                    |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## 6-es méret



A HSB sorozat lehetővé teszi, hogy érintkezésként 35A -t szállítson egyidejűleg. Csavaros csatlakozásokkal van szerelve a biztonságos és megbízható csatlakoztatások érdekében.

A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

Pólusok száma: **6**

Névleges áram: **35 A**

Névleges feszültség: **400 V**

Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

Csavaros csatlakozás

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC HSB 6 MS               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1498700000</a> | HDC-betét, Dugó, 400 V, 35 A, Pólusszám: 6, Csavaros csatlakozás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190035136              | Méret: 6  |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## CH-HJAC-HJAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC HSB 6 FS               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1498900000</a> | HDC-betét, Hüvely, 400 V, 35 A, Pólusszám: 6, Csavaros csatlakozás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190071417              | Méret: 6  |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B DMDQ 2QB           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665270000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190421977              | Fedél házfelsőrészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard        |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |