

ZQV 2.5/2 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Verzió	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 2
Rendelési szám	2714780000
Típus	ZQV 2.5/2 RT
GTIN (EAN)	4050118765014
Qty.	60 Stück

ZQV 2.5/2 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	27,6 mm	Mélység (coll)	1,087 inch
Magasság	8,5 mm	Magasság (coll)	0,335 inch
Szélesség	2,8 mm	Szélesség (coll)	0,11 inch
Nettó tömeg	1,2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Üzemi hőmérséklet	-60 °C...130 °C
----------------------	----------------	-------------------	-----------------

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	2	Névleges áram, 2 pólusú	24 A
Névleges áram, többpólusú	24 A	Típus	Keresztösszekötő

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Dugaszolt
---	-----	-----------------	-----------

Méretetek

Osztás, mm (P)	5,1 mm
----------------	--------

Névleges adatok

Névleges áram	24 A
---------------	------

Általános

Pólusszám	2
-----------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörniA keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültségetA feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk
------------------	--

ZQV 2.5/2 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

User Documentation

[User Manual ZQV 2.5](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)