

**ZQV 2.5/9 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 9 |
| Art.nr.           | <a href="#">2714850000</a>                         |
| Typ               | ZQV 2.5/9 RT                                       |
| GTIN (EAN)        | 4050118764963                                      |
| Förp.             | 20 Stück   |

## ZQV 2.5/9 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup      | 27,6 mm | Byggdjup (tum)  | 1,087 inch |
| Höjd      | 44,2 mm | Bygghöjd (tum)  | 1,74 inch  |
| Bredd     | 2,8 mm  | Byggbredd (tum) | 0,11 inch  |
| Nettovikt | 5,7 g   |                 |            |

## Temperaturer

|                 |                |                 |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Drifttemperatur | -60 °C...130 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|

## Allmänt

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 9 |
|-------------|---|

## Märkdata

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 24 A |
|-----------|------|

## Materialdata

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Material                       | Wemid | Färgkod | röd |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |     |

## Mått

|                  |        |
|------------------|--------|
| Delning i mm (P) | 5,1 mm |
|------------------|--------|

## Systemparametrar

|           |             |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

## Ytterligare tekniska data

|             |           |                            |     |
|-------------|-----------|----------------------------|-----|
| Montagesätt | instucken | explosionstestat utförande | Nej |
|-------------|-----------|----------------------------|-----|

## Överkoppling

|                            |      |                   |              |
|----------------------------|------|-------------------|--------------|
| Antal överkopplade plintar | 9    | Märkström 2-polig | 24 A         |
| Märkström flerpolig        | 24 A | Typ               | Överkoppling |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Viktig hänvisningstext

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktinformation | Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används |
|--------------------|--|

## ZQV 2.5/9 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Användardokumentation

[User Manual ZQV 2.5](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)