

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PrintJet CONNECT a kipróbált és bevizsgált PrintJet sorozat konzisztens továbbfejlesztése. Az ipari és vezérlőszekrények korszerű gyártási követelményeire fókuszálva a folyamatok és a költségek maximális hatékonyságát kombinálja az intelligens hálózatba kapcsolással és az adatok teljes konzisztenciájával. Például meglévő adatait közvetlenül felhasználhatja a jelölési folyamatban – így a munka hatékonyabbá válik, a hibaarány pedig a minimálisra csökken.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Jelölőrendszerek, Tintasugaras eljárás, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard
Rendelési szám	<a href="#">2715590000</a>
Típus	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Qty.	1 Stück

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	930 mm	Mélység (coll)	36,614 inch
Magasság	454 mm	Magasság (coll)	17,874 inch
Szélesség	590 mm	Szélesség (coll)	23,228 inch
Nettó tömeg	46 000 g		

## Feliratozó rendszerek

A szállítási terjedelem része	PrintJet CONNECT, Tápkábelek, USB-kábel, W-LAN stick, 1 egység DEK 5/5, 2 x PrintJet Cleaner szövetek, DVD M- Print® PRO-val, Rövidített útmutató, felhasználói kézikönyv D/HU, minden egyéb 23 nyelv PDF-ként DVD-n, Porvédő huzat	Interfész	
Jelölő típusa	Multicard, MetalliCard	Nyomtatás módja	USB, LAN, Wi-Fi Tintasugaras eljárás
Nyomtatási felbontás, max.	1 200 DPI	Nyomtatási sebesség	Függ a nyomtatási minőségtől
Nyomtató driver	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Potenciálbetáplálás	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A	Szoftver	M-Print® PRO
Üzemanyag rendszer	Tintapatron, C M Y K		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9,1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**PRINTJET CONNECT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[MET Certification Record PrintJet CONNECT](#)  
[Declaration of Conformity](#)  
[UKCA Declaration of Conformity](#)  
[acma RCM Declaration of Conformity](#)  
[Korea Certification PrintJet CONNECT](#)

Software

[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via PC](#)  
[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via USB-Stick](#)

User Documentation

[Manual PrintJet CONNECT - BG](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - CN](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - CZ](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - DE](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - DK](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - EL](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - EN](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - ES](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - ET](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - FI](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - FR](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - HU](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - IT](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - LT](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - LV](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - NL](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - PL](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - RO](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - RU](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - SK](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - SL](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - SV](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - PT](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - KO](#)  
[Manual PrintJet CONNECT - PT BR](#)  
[Instruction FW Update PrintJet CONNECT](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## M-Print® PRO



Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéknek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámokkal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkehez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldala, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képformátum (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Képtár az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz
- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (\*.txt, \*.csv, \*.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támogatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

## Általános rendelési adatok

Típus	M-PRINT PRO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1905490000</a>	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
GTIN (EAN)	4032248526291	Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
Qty.	1 Stück	

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## PrintJet CONNECT



Tartozékok és fogyóeszközök a PrintJet CONNECT számára

## Általános rendelési adatok

Típus PJ CON INK C

Rendelési szám [8715610000](#)

GTIN (EAN) 4064675041573

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON SERVICE FLAP

Rendelési szám [8715690000](#)

GTIN (EAN) 4064675042082

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON INK Y

Rendelési szám [8715630000](#)

GTIN (EAN) 4064675041580

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON CLEANING UNIT

Rendelési szám [8715700000](#)

GTIN (EAN) 4064675042099

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON TEXTILE COVER

Rendelési szám [8715670000](#)

GTIN (EAN) 4064675042068

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON WIFI STICK

Rendelési szám [8715680000](#)

GTIN (EAN) 6955690002749

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON INK M

Rendelési szám [8715620000](#)

GTIN (EAN) 4064675042044

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON INK SET

Rendelési szám [8715600000](#)

GTIN (EAN) 4064675041566

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON WASTE PAD

Rendelési szám [8715660000](#)

GTIN (EAN) 4064675042051

Qty. 1 Stück

Típus PJ CON INK K

Rendelési szám [8715640000](#)

GTIN (EAN) 4064675041887

Qty. 1 Stück

**PRINTJET CONNECT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	PJ CON FLUID SET
Rendelési szám	<a href="#">8715650000</a>
GTIN (EAN)	4064675036036
Qty.	1 Stück