

**PRINTJET CONNECT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Принтер PrintJet CONNECT – это дальнейшее развитие нашей протестированной и проверенной серии PrintJet. Предназначенное для удовлетворения современных потребностей отрасли и сборки панелей, это устройство сочетает в себе максимальную эффективность обработки и экономичность с интеллектуальной работой в сети и полной согласованностью данных. Например, вы можете использовать имеющиеся данные непосредственно в процессе маркировки – для более эффективной работы с минимальным количеством ошибок.

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Оборудование для печати маркировки, Метод струйной печати, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard |
| Номер для заказа | <a href="#">2715590000</a>  |
| Тип              | PRINTJET CONNECT  |
| GTIN (EAN)       | 4064675016922   |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 930 мм   | Глубина (дюймов)  | 36,614 inch |
| Высота      | 454 мм   | Высота (в дюймах) | 17,874 inch |
| Ширина      | 590 мм   | Ширина (в дюймах) | 23,228 inch |
| Масса нетто | 46 000 g |                   |             |

## Системы нанесения надписей

|                            |   |                          |   |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Входит в комплект поставки | PrintJet CONNECT, Кабель питания, Кабель USB, W-LAN stick, 1 блок DEK 5/5, 2 салфетки для очистки PrintJet, DVD с M-Print® PRO, Краткое руководство пользователя, инструкция пользователя D/EN, все остальные 23 языка на DVD в виде PDF, Пылезащитная крышка | Драйвер принтера         | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10             |
| Интерфейс                  | USB, LAN, Wi-Fi   | Метод выполнения печати  | Метод струйной печати                                     |
| Напряжение питания         | 230 В перем. тока / 16 А, 115 V AC / 20 А   | ОС                       | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Программное обеспечение    | M-Print® PRO  | Разрешение печати, макс. | 1 200 DPI   |
| Система заправки           | Карtridge с чернилами, СМΥК (синий, красный, желтый, черный)  | Скорость печати          | В зависимости от качества печати                          |
| Тип маркировки             | MultiCard, MetalliCard  |                          |   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ETIM 8.0    | EC000610    | ETIM 9.0    | EC000610    |
| ECLASS 9.0  | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1  | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7 |
| SCIP       | 1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10  |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**PRINTJET CONNECT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Загрузки**

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">MET Certification Record PrintJet CONNECT Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a><br><a href="#">acma RCM Declaration of Conformity</a><br><a href="#">Korea Certification PrintJet CONNECT</a>   |
| Программное обеспечение                          | <a href="#">Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via PC</a><br><a href="#">Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via USB-Stick</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Manual PrintJet CONNECT - BG</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - CN</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - CZ</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - DE</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - DK</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - EL</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - EN</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - ES</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - ET</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - FI</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - FR</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - HU</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - IT</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - LT</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - LV</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - NL</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - PL</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - RO</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - RU</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - SK</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - SL</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - SV</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - PT</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - KO</a><br><a href="#">Manual PrintJet CONNECT - PT BR</a><br><a href="#">Instruction FW Update PrintJet CONNECT</a> |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## PrintJet CONNECT



Принадлежности и расходные материалы для PrintJet CONNECT

## Основные данные для заказа

Тип PJ CON TEXTILE COVER

Номер для заказа [2715670000](#)

GTIN (EAN) 4064675042068

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON WIFI STICK

Номер для заказа [2715680000](#)

GTIN (EAN) 6955690002749

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON INK M

Номер для заказа [2715620000](#)

GTIN (EAN) 4064675042044

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON INK Y

Номер для заказа [2715630000](#)

GTIN (EAN) 4064675041580

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON FLUID SET

Номер для заказа [2715650000](#)

GTIN (EAN) 4064675036036

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON INK K

Номер для заказа [2715640000](#)

GTIN (EAN) 4064675041887

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON SERVICE FLAP

Номер для заказа [2715690000](#)

GTIN (EAN) 4064675042082

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON CLEANING UNIT

Номер для заказа [2715700000](#)

GTIN (EAN) 4064675042099

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON WASTE PAD

Номер для заказа [2715660000](#)

GTIN (EAN) 4064675042051

Кол. 1 Шт.

Тип PJ CON INK SET

Номер для заказа [2715600000](#)

GTIN (EAN) 4064675041566

Кол. 1 Шт.

Дата создания 6 мая 2024 г. 20:26:38 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Тип              | PJ CON INK C                  |
| Номер для заказа | <a href="#">4064675041573</a> |
| GTIN (EAN)       | 4064675041573                 |
| Кол.             | 1 Шт.                         |

## PRINTJET CONNECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## M-Print® PRO



Программное обеспечение M-Print® PRO для печати и заказа маркировочных элементов и шильдиков® представляет собой профессиональное решение на базе Windows® для печати и заказа шильдиков и маркировочных элементов Weidmüller. Данное программное обеспечение позволяет оптимизировать процесс идентификации электрического оборудования. Вы можете профессионально, быстро и просто разрабатывать и заказывать маркировочные материалы: с текстом, рамками, линиями, графикой, штрихкодами, серийными номерами и фотоснимками.

- Интегрированный каталог продукции по всем шильдикам и маркировочным элементам, включающий иллюстрации, ссылки на веб-сайт и спецификации на изделия.
- Возможность разработки маркировочных элементов и шильдиков на любом необходимом количестве уровней.
- Пользовательское форматирование отдельных текстовых символов (RTF).
- Копирование и вставка текста с учетом форматирования.
- Доступны на 20 языках, с поддержкой ЮНИКОД.
- Ввод данных в шильдики и электронные таблицы или непосредственно в Microsoft Excel.
- Создание величин; цифровых и буквенно-цифровых счетчиков и последовательностей.
- Широкий ряд форматов изображений (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif).
- Библиотека изображений, включающая символы, используемые в электротехнике.
- Возможности распределения "продукт-принтер", например, ESG 9/20 к PrintJet; MultiMark на термографический принтер
- Служба обновления через Интернет.
- Интерфейс Weidmüller Configurator (WMC)
- Мастер импортирования для ряда форматов файлов (\*.txt, \*.csv, \*.xml и т. д.) для создания своих собственных скриптов импортирования.
- Перенос данных из систем автоматизированного проектирования (САПР).
- Постоянный предварительный просмотр печати: возможность просмотра результата даже на этапе разработки, редактирование в режиме полного соответствия (WYSIWYG).
- Поддерживаемые выходные устройства: все принтеры Weidmüller (PrintJet CONNECT, THM MultiMark и т. д.) и стандартные принтеры с драйвером Microsoft Windows®.
- Оптимальная и быстрая адаптация устройств вывода.
- Многоуровневое структурирование шильдиков и маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| Тип              | M-PRINT PRO  | Исполнение  |
| Номер для заказа | 403224852629 | Программное обеспечение для печати маркировки. Программное  |
| GTIN (EAN)       | 403224852629 | обеспечение. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, |
| Кол.             | 1 шт.        | Windows 11, ПО принтера                                     |