

## VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Blanking plugs, zárt állapotban, M 16 x 1.5, 15 mm, Polyamide 6 (PA 6)
Rendelési szám	<a href="#">2715740000</a>
Típus	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
Qty.	50 Stück

## VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Magasság	4,3 mm	Magasság (coll)	0,169 inch
Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0,748 inch
Hossz	15 mm	Hossz, inch	0,591 inch
Átmérő	22 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	14 mm	Nettó tömeg	0,003 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C... 100 °C
-------------------	------------------

## Általános információk

Anyag	Polyamide 6 (PA 6)	Halogén	Nem
Külső menet	M 16 x 1.5	Meghúzási nyomaték	1,5 Nm
Menet hossza	15 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Szabványok	in accordance with UL94 V-2	Tömszelencék	metrikus
Tömítőgyűrű átmérője	16 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--