

## IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Általános rendelési adatok

Verzió	Energialánc kábel, M8 P-kód - IP67 egyenes tűske, M8 P-kód - IP67 egyenes tűske, Cat. 5e, PUR, 10 m
Rendelési szám	<a href="#">2717780100</a>
Típus	IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E
GTIN (EAN)	4050118780321
Qty.	1 Stück

## IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	10 m	Hossz, inch	393,701 inch
Nettó tömeg	582 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
-------------------	----------------

## Kábel műszaki adatai

Hajlítási ciklusok	2 millió	Halogén	IEC 60754 szerint
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Yes	Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404
Pólusok száma	4	Szigetelés	Poliiolefin
Színkód gyűrű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga	Temperature range, moving	-30...70 °C
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Test voltage: wire-wire-shield	1 kV DC, 1 perc, 1000 V <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 min
Vezetékek száma	4		

## Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP67
-----------------	------

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M8, P kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	M8, P-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
------------------	--------------------------------------------------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Vezetékezés**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4