

**SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingsskåp. Ett exempel på detta är vår nya SlimFix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.8 mm, 12 x 3.8 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2719030000</a>
Typ	SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888010
Förp.	1 400 Stück

## SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Bredd	3,8 mm	Byggbredd (tum)	0,15 inch
Nettovikt	0,2 g		

## Allmänna data

Bredd	3,8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Material	PC-ABS, TPU	Teckenfältets storlek	2,8 x 9,5 mm
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Typ av märkning	neutral		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledararea	0,25 - 0,75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter	1,2 - 1,8 mm	Ledarytterdiameter, max.	1,8 mm
Ledarytterdiameter, min.	1,2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER SFM 1
Art.nr.	<a href="#">2799000000</a>
GTIN (EAN)	4064675259985
Förp.	1 Stück