

SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingsskåp. Ett exempel på detta är vår nya SlimFix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.8 mm, 24 x 3.8 mm, vit
Art.nr.	2719050000
Typ	SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118887785
Förp.	700 Stück

SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0,945 inch
Bredd	3,8 mm	Byggbredd (tum)	0,15 inch
Nettovikt	0,4 g		

Allmänna data

Bredd	3,8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Material	PC-ABS, TPU	Teckenfältets storlek	2,8 x 21,5 mm
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledararea	0,25 - 0,75 mm ²
Ledardiameter, max.	0,75 mm ²	Ledardiameter, min.	0,25 mm ²
Ledarytterdiameter	1,2 - 1,8 mm	Ledarytterdiameter, max.	1,8 mm
Ledarytterdiameter, min.	1,2 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER SFM 1
Art.nr.	2799000000
GTIN (EAN)	4064675259985
Förp.	1 Stück