

**SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingsskåp. Ett exempel på detta är vår nya SlimFix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 1.8 - 2.5 mm, 12 x 4.6 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2719090000</a>
Typ	SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888126
Förp.	1 400 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2599430000</a>

## SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Bredd	4,6 mm	Byggbredd (tum)	0,181 inch
Nettovikt	0,212 g		

## Allmänna data

Antal per rulle	1 400	Bredd	4,6 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Material	PC-ABS, TPU
Teckenfältets storlek	3.3 x 9.5 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	med rastfot		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledararea	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter	1.8 - 2.5 mm	Ledarytterdiameter, max.	2,5 mm
Ledarytterdiameter, min.	1,8 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2005090000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 Stück	

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER SFM 2
Art.nr.	<a href="#">2786210000</a>
GTIN (EAN)	4064675063230
Förp.	1 Stück