


SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 1.8 - 2.5 mm, 12 x 4.6 mm, Žlutá
Objednací číslo	2719120000
Typ	SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888157
Množství	1 400 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	4,6 mm	Šířka (v palcích)	0,181 inch
Čistá hmotnost	0,212 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	PC-ABS, TPU
Počet na roli	1 400	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	3.3 x 9.5 mm	Verze	s připínací patičí
Šířka	4,6 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0.75 - 1.5 mm ²
Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²
Vnější prům. vodiče	1.8 - 2.5 mm	Vnější prům. vodiče, max.	2,5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,8 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER SFM 2
Objednací číslo	6786210000
GTIN (EAN)	4064675063230
Množství	1 ks

Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005090000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ks	