


**SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az átfogó MultiMark termékcsaláddal optimálisan strukturált és fenntartható jelölést lehet elérni minden vezérlőszekrényben. Erre egy példa az új SlimFix huzaljelölőnk, amelyet különösen gyorsan ki lehet nyomtatni és fel lehet pattintani. Ugyanakkor megfelelnek a rezgés- és ütésállóságra vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. A huzaljelölők nyitott kialakításúak, és egyszerűen, gyorsan szerelhetők a kábelezés előtt és után is.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 1.8 - 2.5 mm, 12 x 4.6 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2719120000</a>
Típus	SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888157
Qty.	1 400 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a>

## SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	4,6 mm	Szélesség (coll)	0,181 inch
Nettó tömeg	0,212 g		

## Általános adatok

Anyag	PC-ABS, TPU	Címkemező mérete	3.3 x 9.5 mm
Halogén	Nem	Nyomtatás típusa	üres
Szám tekercsenként	1 400	Szélesség	4,6 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	bepattintható lábbal	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>	Halogén	Nem
Vezeték külső átm.	1.8 - 2.5 mm	Vezeték külső átmérő, max.	2,5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,8 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER SFM 2
Rendelési szám	<a href="#">8786210000</a>
GTIN (EAN)	4064675063230
Qty.	1 Stück

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8005090000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 Stück	