

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingsskåp. Ett exempel på detta är vår nya SlimFix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 1.8 - 2.5 mm, 12 x 4.6 mm, gul
Art.nr.	2719120000
Typ	SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888157
Förp.	1 400 Stück
anpassad skrivare	2599430000

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Bredd	4,6 mm	Byggbredd (tum)	0,181 inch
Nettovikt	0,212 g		

Allmänna data

Antal per rulle	1 400	Bredd	4,6 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Material	PC-ABS, TPU
Teckenfältets storlek	3.3 x 9.5 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	med rastfot		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledararea	0.75 - 1.5 mm ²
Ledardiameter, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,75 mm ²
Ledarytterdiameter	1.8 - 2.5 mm	Ledarytterdiameter, max.	2,5 mm
Ledarytterdiameter, min.	1,8 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER SFM 2
Art.nr.	2786210000
GTIN (EAN)	4064675063230
Förp.	1 Stuck

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005090000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 Stuck	