

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az átfogó MultiMark termékcsaláddal optimálisan strukturált és fenntartható jelölést lehet elérni minden vezérlőszekrényben. Erre egy példa az új SlimFix huzaljelölőnk, amelyet különösen gyorsan ki lehet nyomtatni és fel lehet pattintani. Ugyanakkor megfelelnek a rezgés- és ütésállóságra vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. A huzaljelölők nyitott kialakításúak, és egyszerűen, gyorsan szerelhetők a kábelezés előtt és után is.

Általános rendelési adatok

Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, sárga
Rendelési szám	2719180000
Típus	SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888218
Qty.	1 400 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	5,4 mm	Szélesség (coll)	0,213 inch
Nettó tömeg	0,15 g		

Általános adatok

Anyag	PC-ABS, TPU	Címkemező mérete	3.7 x 9.5 mm
Halogén	Nem	Nyomatott karakterek	nélkül
Nyomatás tájolása	vízszintes és függőleges	Nyomatás típusa	üres
Szám tekercsenként	1 400	Szélesség	5,4 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	bepattintható lábbal	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 2.5 mm ²	Halogén	Nem
Vezeték külső átm.	2.5 - 3.3 mm	Vezeték külső átmérő, max.	3,3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2,5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER SFM 3
Rendelési szám	8719270000
GTIN (EAN)	4050118849158
Qty.	1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verzió
Rendelési szám	8005090000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 Stück	