


SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingsskåp. Ett exempel på detta är vår nya SlimFix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 4 mm, 12 x 5.7 mm, vit
Art.nr.	2719210000
Typ	SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888249
Förp.	1 200 Stück

SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Bredd	5,7 mm	Byggbredd (tum)	0,224 inch
Nettovikt	0,22 g		

Allmänna data

Bredd	5,7 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Material	PC-ABS, TPU	Orientering av texten	horisontell och vertikal
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	4,9 x 9,5 mm
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledararea	3,3 - 4 mm ²
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	3,3 mm ²
Ledarytterdiameter	2,5 - 4 mm	Ledarytterdiameter, max.	4 mm
Ledarytterdiameter, min.	2,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005090000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 Stück	

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER SFM 4
Art.nr.	2835010000
GTIN (EAN)	4064675427346
Förp.	1 Stück