

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 4 mm, 18 x 5.7 mm, Žlutá
Objednací číslo	2719250000
Typ	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888287
Množství	800 ks

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	5,7 mm	Šířka (v palcích)	0,224 inch
Čistá hmotnost	0,3 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	PC-ABS, TPU
Orientace tisku	vodorovně a svisle	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Tištěné znaky	bez
Typ tisku	prázdný	Velikost pole na označení	4.9 x 15.5 mm
Šířka	5,7 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	3.3 - 4 mm ²
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	3,3 mm ²
Vnější prům. vodiče	2.5 - 4 mm	Vnější prům. vodiče, max.	4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005090000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ks	

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER SFM 4
Objednací číslo	6835010000
GTIN (EAN)	4064675427346
Množství	1 ks