

VG M25 EXE 12-17 SI7J G4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Polyamid kabelförskruvningar som är lämpliga för användning i områden med explosionsrisk Ex e (utökad säkerhet) och Ex i (egensäkerhet).

Weidmüller erbjuder en produktfamilj utan begränsningar och förutom efterlevnad av standarder utmärker sig kabelförskruvningen tack vare sin förhöjda slagtlåghet på 4/7 Joule och ett möjligt temperaturområde ned till -60°C utan begränsningar. De har testats mot nuvarande standard och EN 60079-0-direktivet och de är även ATEX- och IECEx-certifierade.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG Exe 7J (Ex plastförskruvning 7J Exe), kabelförskruvning, Rak, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	2722130000
Typ	VG M25 EXE 12-17 SI7J G4
GTIN (EAN)	4050118821369
Förp.	50 Stück

VG M25 EXE 12-17 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	40,2 mm	Bygghöjd (tum)	1,583 inch
Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1,339 inch
Nettovikt	18,36 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 25	Gängningslängd	10 mm
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	Nej
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner	Kabeldiameter utsidan max.	17 mm
Kabeldiameter utsidan min.	12 mm	Material	Polyamid 6
Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Nyckelbredd 1	
Nyckelbredd 2	29 mm	Skyddsklass	29 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Slagtålighet	7 joule enligt IEC 60079-0
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Tätning	Silikon
Tätningssats	Silikon	Temperaturområde för användning max.	70 °C
Temperaturområde för användning min.	-60 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	6 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	4 Nm	Vridmoment muffar, max.	6 Nm
Vridmoment muffar, min.	4 Nm	Åtdragningsmoment	5 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX	Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
-------------------------------	-------------	----------	--

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-02	ECLASS 13.0	27-14-08-02

Godkännanden

Godkännanden	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS	Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

VG M25 EXE 12-17 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, svarta



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 K SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736940000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 25, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956417	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	25 Stück	