

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires optionnels pour personnaliser le centre de traitement des fils sur demandes individuelles. Systèmes d'acheminement du câble directement sur le chariot d'atelier ou sur une unité externe, imprimantes supplémentaires ou plaques de préhension.

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques
Référence	2728480000
Type	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Qté.	1 pièce(s)

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	750 mm	Profondeur (pouces)	29,528 inch
Hauteur	1 800 mm	Hauteur (pouces)	70,866 inch
Largeur	1 100 mm	Largeur (pouces)	43,307 inch
Poids net	30 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Machines automatiques de coupe à longueur

Raccordement air comprimé	5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
---------------------------	----------	-------------------------	---------------------------

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Raccordement air comprimé	5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
---------------------------	----------	-------------------------	---------------------------

WPC

Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Affichage	Écran tactile 15 pouces
Remarque	Capacité de charge max. 180 kg, Utilisation portable, Panneau avec câblage complet, connecteurs mâles principaux et connexions USB supplémentaires, support de l'écran pivotant	Raccordement air comprimé	5,5 bars

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--