

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Opcjonalne akcesoria umożliwiające dostosowanie Centrum obróbki przewodów do indywidualnych wymagań. Systemy wprowadzania kabli bezpośrednio na pojeździe warsztatowym lub jednostce zewnętrznej, dodatkowe drukarki lub płytki chwytające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automaty
Nr zam.	2728480000
Typ	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Ilość	1 Szt.

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	750 mm	Głębokość (cale)	29,528 inch
Wysokość	1 800 mm	Wysokość (cale)	70,866 inch
Szerokość	1 100 mm	Szerokość (cale)	43,307 inch
Masa netto	30 000 g		

WPC

przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Wskaźnik	15-calowy ekran dotykowy
wskazówka	Nośność maks. 180 kg, Do zastosowań mobilnych, Panel z kompletnym okablowaniem, dodatkowymi wtyczkami zasilania sieciowego oraz portami USB, obrotowy uchwyt wyświetlacza	Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar

automaty do przycinania kabli

Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--