

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Дополнительно заказываемые принадлежности для настройки центра обработки проводов по индивидуальным требованиям. Системы подачи кабеля непосредственно на цеховом столике на колесах или в виде внешнего блока, дополнительные принтеры и щётки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение | Автоматические машины |
| Номер для заказа | 2728480000 |
| Тип | WPC WAGON 115V |
| GTIN (EAN) | 4050118811346 |
| Кол. | 1 Шт. |

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 750 мм | Глубина (дюймов) | 29,528 inch |
| Высота | 1 800 мм | Высота (в дюймах) | 70,866 inch |
| Ширина | 1 100 мм | Ширина (в дюймах) | 43,307 inch |
| Масса нетто | 30 000 g | | |

WPC

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Электрическое подключение | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz | Дисплей | 15-дюймовый сенсорный экран |
| Указание | Допустимая нагрузка макс. 180 кг, Для мобильного применения, Панель с выполненной кабельной разводкой и дополнительными сетевыми штекерными разъемами и USB-разъемами, поворотный держатель дисплея | Подключение сжатого воздуха | 5,5 бара |

Автоматы для отрезки

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Подключение сжатого воздуха | 5,5 бара | Электрическое подключение | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Подключение сжатого воздуха | 5,5 бара | Электрическое подключение | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002224 | ETIM 7.0 | EC011808 |
| ETIM 8.0 | EC011808 | ETIM 9.0 | EC011808 |
| ECLASS 9.1 | 21-07-03-08 | ECLASS 10.0 | 21-07-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 21-07-03-08 | ECLASS 12.0 | 21-07-03-08 |
| ECLASS 13.0 | 21-07-03-08 | | |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|