

## WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Automatizált kábelkonfekcionálás maximális rugalmassággal – Huzalfeldolgozó központ (WPC)

- A rendszer moduláris adaptálása a vevő specifikus igényeihez: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO vagy THM MultiMark
- Holisztikus konfekcionálási folyamat, beleértve a kábeladagolást és -kötegelést
- Szoftver egydarabos áramlási koncepcióval nagy feldolgozási megbízhatóság és minőség érdekében

## Általános rendelési adatok

Verzió	Automata gépek, Vágógép, Automata csupaszoló és krimpelő, Hőnyomtató, Szoftver
Rendelési szám	<a href="#">2728490000</a>
Típus	WIRE PROCESSING CENTER 115V
GTIN (EAN)	4050118811339
Qty.	1 Stück

## WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29,528 inch
Magasság	1 800 mm	Magasság (coll)	70,866 inch
Szélesség	1 100 mm	Szélesség (coll)	43,307 inch
Nettó tömeg	65 000 g		

## Feliratozó rendszerek

Interfész	USB 2.0	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI
Nyomtatási sebesség	150 mm/s	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Potenciálbetáplálás	100...240 V AC	Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Változat	Mobile system with CUTFIX 8 INTERFACE, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK		

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Betéthossz, min.	27 mm	Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek
Hajtás	elektromos	Impulzus idő	kb. 2 s
Krimpelés	Trapezoidal	Krimpelési hossz	8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Automatikus vágás

Billentyűzet	Touch display	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2.5 mm <sup>2</sup>	Hajtás	elektromos
Hossz előzetes kiválasztása, max.	999 999 mm	Hossz előzetes kiválasztása, min.	2 mm
Hossz korrekciója	Az elcsúszáskorrekció mm-ben programozható.	Interfész	USB 2.0
Kijelző	LCD kijelző	Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig
Pozicionálási sebesség, max.	1.5 m/s	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
Tárolás	Up to 2,000 cutting jobs		

## WPC

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	Load capacity max. 180 kg, Mobile use, Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, pivoting display holder	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

**WIRE PROCESSING CENTER 115V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.0	17-13-01-90	ECLASS 9,1	17-13-01-90
ECLASS 10.0	17-13-01-90	ECLASS 11.0	17-13-01-90
ECLASS 12.0	17-13-01-90	ECLASS 13.0	17-13-01-90

**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Nyomtatók



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MULTIMARK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8599430000</a>	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark,
GTIN (EAN)	4050118626377	Zsugorcsövek, Etikettkercsek
Qty.	1 Stück	

## Automata gépek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX R VARIO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8580000000</a>	Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4050118605846	
Qty.	1 Stück	

## WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Automata gépek



- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

## Általános rendelési adatok

Típus	CUTFIX 8 INTERFACE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6580010000</a>	Vágógép
GTIN (EAN)	4050118605839	
Qty.	1 Stück	