

## IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Általános rendelési adatok

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verzió                    | Rendszerkábel, M12 L-kód – IP67 egyenes aljzat, PushPull Power, PUR, 3 m |
| Rendelési szám            | <a href="#">2732640030</a>   |
| Típus                     | IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X   |
| GTIN (EAN)                | 4064675022008  |
| Qty.                      | 1 Stück  |
| Szállítás állapota        | <b>Ez a termék már nem kapható.</b>                                      |
| Rendelkezésre álló egység | 2024-02-27   |

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 23:57:50 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |       |             |             |
|-------------|-------|-------------|-------------|
| Hossz       | 3 m   | Hossz, inch | 118,11 inch |
| Nettó tömeg | 300 g |             |             |

## Hőmérsékletek

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -25 °C...75 °C |
|-------------------|----------------|

## Kábelszabványok

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Szabvány, köpeny anyag | 20939 (80 °C / 600 V) |
|------------------------|-----------------------|

## Szabványok

|                      |  |                        |                       |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Csatlakozó, standard | in accordance with<br>PROFINET specification,<br>IEC 61076-2-111 | Szabvány, köpeny anyag | 20939 (80 °C / 600 V) |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------|

## Villamos tulajdonságok

|                     |      |               |      |
|---------------------|------|---------------|------|
| Névleges feszültség | 24 V | Névleges áram | 16 A |
|---------------------|------|---------------|------|

## Általános szabványok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Csatlakozó, standard | in accordance with<br>PROFINET specification,<br>IEC 61076-2-111 |
|----------------------|--|

## Dugó

|                 |  |                  |   |
|-----------------|--|------------------|---|
| Csatlakozó, bal | M12, L kódolású, IP67,<br>dugós érintkező, egyenes,<br>csatlakozó, Műanyag,<br>árnyékolatlan | Csatlakozó, jobb | PushPull Power, IP67,<br>female contact, straight,<br>plug, Zinc diecast,<br>unshielded |
|-----------------|--|------------------|---|

## Dugó, bal

|                 |  |
|-----------------|--|
| Csatlakozó, bal | M12, L kódolású, IP67,<br>dugós érintkező, egyenes,<br>csatlakozó, Műanyag,<br>árnyékolatlan |
|-----------------|--|

## Dugó, jobb

|                  |   |
|------------------|---|
| Csatlakozó, jobb | PushPull Power, IP67,<br>female contact, straight,<br>plug, Zinc diecast,<br>unshielded |
|------------------|---|

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                    |                    |                                 |                   |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Gyorsulás                          | 5 m/s <sup>2</sup> | Halogén                         | Nem               |
| Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 4 x kábelátmérő    | Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 7,5 x kábelátmérő |

## IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kábel szerkezet

|                    |                                   |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Keresztmetszet     | 5*1,5 mm <sup>2</sup>             | Köpeny anyaga      | PUR    |
| Köpeny színe       | Ezüstszürke                       | Köpenyátmérő, max. | 8,2 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 7,8 mm                            | Szigetelés         | PP     |
| Színkód gyűű       | Barna, Fehér, Kék, Fekete, Szürke | Vezetékek száma    | 5      |
| Árnyékolás         | árnyékolatlan                     |                    |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000993    | ETIM 7.0    | EC003248    |
| ETIM 8.0    | EC003248    | ETIM 9.0    | EC003248    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-20-01 | ECLASS 9,1  | 27-06-23-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-05 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-05 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-05 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TM-I 18 MC NE WS           | Verzió                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190349011              |  |
| Qty.           | 320 Stück                  |  |

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TM-I 12 MC NE WS           | Verzió                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190348977              |  |
| Qty.           | 320 Stück                  |  |