

**IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Systémový kabel, M12 L-kód – IP 67 rovná zásuvka, Výkon PushPull, PUR, 5 m
Objednací číslo	<a href="#">2732640050</a>
Typ	IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X
GTIN (EAN)	4064675022022
Množství	1 ks
Stav objednávky	<b>Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.</b>
K dispozici do	2024-02-27

Datum vytvoření 29. dubna 2024 0:53:27 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	5 m	Délka (v palcích)	196,85 inch
Čistá hmotnost	500 g		

## Teploty

Provozní teplota	-25 °C...75 °C
------------------	----------------

## Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	16 A
------------------	------	-----------------	------

## Obecné standardy

Standardní konektor	in accordance with PRO-FINET specification, IEC 61076-2-111
---------------------	---

## Standardy

Standard, materiál opláštění	Standardní konektor	in accordance with PRO-FINET specification, IEC 61076-2-111
20939 (80 °C / 600 V)		

## Standardy specifické pro kabel

Standard, materiál opláštění	20939 (80 °C / 600 V)
------------------------------	-----------------------

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
-----------------	--

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	M12, L-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	---

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	Ne	Poloměr ohybu, min., jen jednou	4x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., opakovaný	7,5x průměr kabelu	Zrychlení	5 m/s <sup>2</sup>

## Struktura kabelu

Barevné kódování	hnědá, bílá, modrá, černá, šedá	Barva opláštění	Stříbřitě šedá
Izolace	PP	Materiál pláště	PUR
Počet vodičů	5	Průměr pláště, max.	8,2 mm
Průměr pláště, min.	7,8 mm	Průřez	5*1,5 mm <sup>2</sup>
Stínění	nestíněné		

## Technické údaje

## Zástrčka

Zástrčka vlevo

M12, L-kódování, IP67,  
Kontakt samec, přímý, ko-  
nektor, Plast, nestíněné

Zástrčka vpravo

PushPull Power, IP67, fe-  
male contact, straight,  
plug, Zinc diecast, unshiel-  
ded

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05
ECLASS 12.0	27-06-01-05	ECLASS 13.0	27-06-01-05

## Osvědčení

ROHS

Shoda


## Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

## Příslušenství

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718411044</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190348977	
Množství	320 ks	

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci.

Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 18 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718431044</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190349011	
Množství	320 ks	