

**HDC MFGS 16B DA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Rám
Objednávací číslo	<a href="#">2736940000</a>
Typ	HDC MFGS 16B DA
GTIN (EAN)	4050118823004
Množství	1 ks

## HDC MFGS 16B DA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	81 g
----------------	------

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Materiál	Tlakově litý zinek
Počet slotů	4	Velikost	6
Verze vodicího čepu	krátký	Řada	ModuPlug

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Připojení PE již není pro verzi s vodicím kolíkem k dispozici.
----------------------	--

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technická dokumentace	<a href="#">HDC MFGS 16B DA</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC MFGS 16B DA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

