

CC-DT 30/60 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med våra detekterbara märkningslösningar stödjer vi våra kunder inom livsmedelsindustrin med märkbara lösningar för att möta de höga standarder som krävs enligt HACCP-konceptet. Tack vare ett metallfyllmedel identifieras våra detekterbara MultiCards tillförlitligt av metall- och röntgendetektorer. Identifieringen minimerar risken för kontaminering under livsmedelsproduktionsprocessen. Maximal säkerhet fastställs med viktiga produkttegenskaper, t.ex. korrosionsbeständighet eller högre åldringsbeständighet mot UV-strålning inomhus och på heta platser. Vi kontrollerar och bekräftar regelbundet säkerhetsegenskaperna i vårt ackrediterade laboratorium. Inte lämplig för direkt kontakt med livsmedel.

- Detekterbar av metall- och röntgendetektorer
- Visuellt identifierbar tack vare den blå färgen
- Korrosionsbeständig metallfyllmedel
- Tydlig och beständig utskriftsbild
- Tillgänglig i olika versioner för ett brett utbud av märkningskrav

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, blå
Art.nr.	2737720000
Typ	CC-DT 30/60 MC NE BL
GTIN (EAN)	4064675211174
Förp.	30 Stück
anpassad skrivare	2715590000 2438520000 2438510000

CC-DT 30/60 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1,2 mm	Byggdjup (tum)	0,047 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Nettovikt	4,195 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Apparatmärkning	
Bredd	60 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Detekterbar enligt Rondotest	4.7 mm Al	
Färgkod	blå	
Halogener	Nej	
Material	Polyamid 66	
Rekommenderade tillverkare	Livsmedelsindustri	
Skrivna tecken	utan tryck	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CC-DT 30/60 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CC-DT 30/60 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	CC-DT-H 30/60 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2737760000	ClipCard, Tillbehör, 30 x 60 mm, blå
GTIN (EAN)	4064675211792	
Förp.	10 Stück	