

## SM-DT 27/27 K MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med våra detekterbara märkningslösningar stödjer vi våra kunder inom livsmedelsindustrin med märkbara lösningar för att möta de höga standarder som krävs enligt HACCP-konceptet. Tack vare ett metallfyllmedel identifieras våra detekterbara MultiCards tillförlitligt av metall- och röntgendetektorer. Identifieringen minimerar risken för kontaminering under livsmedelsproduktionsprocessen. Maximal säkerhet fastställs med viktiga produkttegenskaper, t.ex. korrosionsbeständighet eller högre åldringsbeständighet mot UV-strålning inomhus och på heta platser. Vi kontrollerar och bekräftar regelbundet säkerhetsegenskaperna i vårt ackrediterade laboratorium. Inte lämplig för direkt kontakt med livsmedel.

- Detekterbar av metall- och röntgendetektorer
- Visuellt identifierbar tack vare den blå färgen
- Korrosionsbeständig metallfyllmedel
- Tydlig och beständig utskriftsbild
- Tillgänglig i olika versioner för ett brett utbud av märkningskrav

## Allmänna beställningsdata

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | SwitchMark, Apparatmärkning, 27 x 27 mm, blå                                     |
| Art.nr.           | <a href="#">2737790000</a>   |
| Typ               | SM-DT 27/27 K MC NE BL   |
| GTIN (EAN)        | 4064675211150  |
| Förp.             | 60 Stück   |
| anpassad skrivare | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SM-DT 27/27 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup      | 1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,039 inch |
| Höjd      | 27 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1,063 inch |
| Bredd     | 27 mm   | Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
| Nettovikt | 2,424 g |                 |            |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Allmänna data

|  |                               |           |
|--|-------------------------------|-----------|
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                  | MultiCard |
| Antal märkningar per kombination       | 1 MultiCard = Apparatmärkning |           |
| Bredd                                  | 27 mm                         |           |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | HB                            |           |
| Detekterbar enligt Rondotest           | 4.7 mm Al                     |           |
| Färgkod                                | blå                           |           |
| Halogener                              | Nej                           |           |
| Limma                                  | Dubbelsidig tejp              |           |
| Material                               | Polyamid 66                   |           |
| Rekommenderade tillverkare             | Livsmedelsindustri            |           |
| Temperaturområde för användning        | -40...60 °C                   |           |
| Temperaturområde för användning max.   | 60 °C                         |           |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C                        |           |

## Apparatmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Nedladdningar

|           |  |
|-----------|--|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

**SM-DT 27/27 K MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## SM-DT 27/27 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kompletterande produkter



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SM-DT-H 27/27 BL           | Artikelbeteckning                      |
| Art.nr.    | <a href="#">2737800000</a> | SwitchMark, Tillbehör, 59 x 27 mm, blå |
| GTIN (EAN) | 4064675210238              |  |
| Förp.      | 10 Stück                   |  |