

**CA 100 DUO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Automatický nástroj na odizolování vodičů a naliso- vání koncovek
Objednací číslo	<a href="#">2740900000</a>
Typ	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">2007380000</a> <a href="#">2912430000</a>

Datum vytvoření 3. května 2024 3:54:15 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	550 mm	Hloubka (v palcích)	21,653 inch
Výška	440 mm	Výška (v palcích)	17,323 inch
Šířka	415 mm	Šířka (v palcích)	16,339 inch
Čistá hmotnost	40 000 g		

## PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 3 s	Délka nalisování koncovek	8 - 18 mm
Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Hlavice	Elektropneumatický
Nalisování koncovek	Trapézové	Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar
Rozsah odizolování	6-10 mm <sup>2</sup> (4 mm <sup>2</sup> , volitelně) AWG 10-8 (AWG 12 volitelně)	Spotřební materiál	s plastovým límcem

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Flyer - CA 100 DUO</a> <a href="#">Manual CA 100 DUO EN DE</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Příslušenství / náhradní díly



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Elektrický pohon

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AIMESA VRM 3,49	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6007380000</a>	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4050118392753	
Množství	1 ks	

### Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CA 100 DUO S	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6912430000</a>	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4099986536005	
Množství	1 ks	

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/26D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019210000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190002336		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/18T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021100000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190061708		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/20D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019200000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190126575		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/18D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019190000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190141349		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/26T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021120000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190092825		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/20T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021110000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190035754		
Množství	500 ks		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm<sup>2</sup>

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22 EB	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6534200000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4008190033460		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/28D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019250000</a>	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190041410		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/22T BR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021150000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190086886		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/28T BR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021160000</a>	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190041915		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/22D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019240000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190075385		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/28 EB	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6565800000</a>	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4008190138646		
Množství	100 ks		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm<sup>2</sup>

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/26 SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6565700000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190026837		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26T GN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021140000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190022501		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019230000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190072117		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019220000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20 SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6533500000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190183905		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20T GN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021130000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190111731		
Množství	100 ks		