

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2740900000
Type	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	2007380000 2912430000

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21,653 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17,323 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16,339 inch
Poids net	40 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 3 s	Consommables	avec isolants
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	8 - 18 mm
Plage de dénudage	6 - 10 mm ² (4 mm ² opt.) / AWG 10-8 (AWG 12 opt.)	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Sertissage	Trapézoïdal

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Flyer - CA 100 DUO Manual CA 100 DUO EN DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 10,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22T BR	Version	Emballage
Référence	9021150000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/22D R	Version	Emballage
Référence	9019240000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28 EB	Version	Emballage
Référence	0565800000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190138646		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28D R	Version	Emballage
Référence	9019250000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190041410		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28T BR	Version	Emballage
Référence	9021160000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190041915		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/22 EB	Version	Emballage
Référence	0534200000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qté.	100 pièce(s)		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 6,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/26T GN	Version	Emballage
Référence	9021140000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20 SW	Version	Emballage
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/26 SW	Version	Emballage
Référence	0565700000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190026837		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/26D GE	Version	Emballage
Référence	9019230000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20T GN	Version	Emballage
Référence	9021130000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20D GE	Version	Emballage
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 pièce(s)		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18T OR	Version	Emballage
Référence	9021100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange	en vrac
GTIN (EAN)	4008190061708		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H4,0/18D GR	Version	Emballage
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H4,0/20D GR	Version	Emballage
Référence	9019200000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H4,0/20T OR	Version	Emballage
Référence	9021110000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange	en vrac
GTIN (EAN)	4008190035754		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H4,0/26D GR	Version	Emballage
Référence	9019210000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190002336		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H4,0/26T OR	Version	Emballage
Référence	9021120000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange	en vrac
GTIN (EAN)	4008190092825		
Qté.	100 pièce(s)		

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pièces de rechange****Accessoires / Pièces de rechange**

- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

Informations générales de commande

Type	AIMESA VRM 3,49	Version
Référence	2007380000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qté.	1 pièce(s)	

Accessoires / Pièces de rechange

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CA 100 DUO S	Version
Référence	2912430000	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4099986536005	
Qté.	1 pièce(s)	