

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	<a href="#">2740900000</a>
Típus	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	<a href="#">2007380000</a> <a href="#">2912430000</a>

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	550 mm	Mélység (coll)	21,653 inch
Magasság	440 mm	Magasság (coll)	17,323 inch
Szélesség	415 mm	Szélesség (coll)	16,339 inch
Nettó tömeg	40 000 g		

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	6–10 mm <sup>2</sup> (4 mm <sup>2</sup> opc.) / AWG 10-8 (AWG 12 opc.)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Fogyóeszközök	Műanyagallérral	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 3 s	Krimpelés	Trapezoidal
Krimpelési hossz	8 - 18 mm	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Flyer - CA 100 DUO</a> <a href="#">Manual CA 100 DUO EN DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/26T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021140000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6565700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190026837		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021130000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6533500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019220000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qty.	100 Stück		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/28 EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6565800000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190138646		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22 EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6534200000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22T BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021150000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/28D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019250000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190041410		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/28T BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190041915		
Qty.	100 Stück		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190061708		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/20T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021110000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190035754		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/26D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019210000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190002336		
Qty.	100 Stück		
Típus	H4,0/18D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019190000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/20D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019200000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/26T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190092825		
Qty.	100 Stück		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pótalkatrészek

## Tartozékok/cserealkatrészek



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

## Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA VRM 3,49	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8007380000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qty.	1 Stück	

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	CA 100 DUO S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8912430000</a>	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4099986536005	
Qty.	1 Stück	