

**CA 100 DUO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
Nr zam.	<a href="#">2740900000</a>
Typ	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Ilość	1 Szt.
części zamienne	<a href="#">2007380000</a> <a href="#">2912430000</a>

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	550 mm	Głębokość (cale)	21,653 inch
Wysokość	440 mm	Wysokość (cale)	17,323 inch
Szerokość	415 mm	Szerokość (cale)	16,339 inch
Masa netto	40 000 g		

## automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	z kołnierzem plastikowym	Przyłącze sprężonego powietrza	5-5,5 bara
czas taktowania	ok. 3 s	długość zaciskanej końcówki	8 - 18 mm
napęd		obszar pozbawiany izolacji	6-10 mm <sup>2</sup> (opcjonalnie 4 mm <sup>2</sup> ) / AWG 10-8 (opcjonalnie AWG 12)
	Elektropneumatyczne		
przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	zaciśnięcie końcówki	Trapezowy

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Flyer - CA 100 DUO</a> <a href="#">Manual CA 100 DUO EN DE</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">0533500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26D GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9019230000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190072117		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/20T GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9021130000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190111731		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/20D GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9019220000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190151607		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26T GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9021140000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190022501		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26 SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">0565700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190026837		
Ilość	100 Szt.		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm<sup>2</sup>

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22 EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">0534200000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa	luzem
GTIN (EAN)	4008190033460		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/22D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9019240000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190075385		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/28D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9019250000</a>	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190041410		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/28T BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9021160000</a>	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, brązowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190041915		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/28 EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">0565800000</a>	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, kość słoniowa	luzem
GTIN (EAN)	4008190138646		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/22T BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9021150000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, brązowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190086886		
Ilość	100 Szt.		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/20D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9019200000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190126575		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/26D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9019210000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190002336		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H4,0/18T OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9021100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190061708		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/26T OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9021120000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190092825		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H4,0/18D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9019190000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190141349		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/20T OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9021110000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190035754		
Ilość	500 Szt.		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## części zamienne

## Akcesoria / części zamienne



- Do automatycznego przycinania pojedynczych przewodów
- Uswanie izolacji z przewodów elastycznych wg DIN VDE 0295, KL: 5
- Częściowe zdejmowanie izolacji, izolacja pozostaje na końcu przewodu
- Bez wymiany narzędzi
- Możliwość szybkiego i prostego ustawiania na właściwy przekrój przewodu
- Napęd elektryczny

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AIMESA VRM 3,49	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2007380000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392753	
Ilość	1 Szt.	

## Akcesoria / części zamienne



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CA 100 DUO S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2912430000</a>	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
GTIN (EAN)	4099986536005	
Ilość	1 Szt.	