

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	2740900000
Typ	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Förp.	1 Stück
Reservdelar	2007380000 2912430000

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	550 mm	Byggdjup (tum)	21,653 inch
Höjd	440 mm	Bygghöjd (tum)	17,323 inch
Bredd	415 mm	Byggbredd (tum)	16,339 inch
Nettovikt	40 000 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	6–10 mm ² (4 mm ² tillval) / AWG 10–8 (AWG 12 tillval)	Crimplängd	8 - 18 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	med plastkrage
Kontaktpressning	Trapetsformad	Takttid	ca. 3 s
Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Flyer - CA 100 DUO Manual CA 100 DUO EN DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 6,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0533500000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190183905		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/26D GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019230000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190072117		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/20T GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021130000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190111731		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/20D GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019220000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190151607		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/26T GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021140000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190022501		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/26 SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0565700000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190026837		
Förp.	100 Stück		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 10,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22 EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0534200000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4008190033460		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/22D R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019240000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190075385		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/28D R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019250000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190041410		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/28T BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021160000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190041915		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/28 EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0565800000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4008190138646		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/22T BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021150000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190086886		
Förp.	100 Stück		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/20D GR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019200000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå	lös
GTIN (EAN)	4008190126575		
Förp.	500 Stück		
Typ	H4,0/26D GR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019210000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grå	lös
GTIN (EAN)	4008190002336		
Förp.	100 Stück		
Typ	H4,0/18T OR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lös
GTIN (EAN)	4008190061708		
Förp.	500 Stück		
Typ	H4,0/26T OR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021120000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, orange	lös
GTIN (EAN)	4008190092825		
Förp.	100 Stück		
Typ	H4,0/18D GR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019190000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå	lös
GTIN (EAN)	4008190141349		
Förp.	500 Stück		
Typ	H4,0/20T OR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021110000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, orange	lös
GTIN (EAN)	4008190035754		
Förp.	500 Stück		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA VRM 3,49	Artikelbeteckning
Art.nr.	2007380000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 Stück	

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	CA 100 DUO S	Artikelbeteckning
Art.nr.	2912430000	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4099986536005	
Förp.	1 Stück	