

**IE-FCM-RJ45-C-X-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Servicegränssnitt FrontCom<sup>®</sup> Micro med RJ45 i IP65**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	FrontCom Micro RJ45 koppling
Art.nr.	<a href="#">2742310000</a>
Typ	IE-FCM-RJ45-C-X-100
GTIN (EAN)	4050118844511
Förp.	100 Stück

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Väggdjocklek, min.	1 mm	Väggdjocklek, max.	5 mm
Nettovikt	27,016 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Tightening torque fixing nut	2 Nm	Anslutning 1	RJ45
Anslutning 2	RJ45	Artikelbeskrivning	FrontCom Micro RJ45 koppling
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringstyp	Kopplingsskåp, Distribution box	Avskärmning	360° Skärmkontaktering
Skyddsklass	IP 65, i slutet tillstånd	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 60603-7-51
-----------------	----------------

## Elektriska egenskaper

PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar



Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Meddelande om produktändring	<a href="#">Technical change of the housing of the FrontCom® Micro</a> <a href="#">Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-FCM-RJ45-C-X-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Profilritning****Montageurtag**

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kompletterande produkter



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SM-H 27/18 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, Tillbehör, 48 x 27 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190343194	
Förp.	25 Stück	