

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite - Kábelbevezető lemezek**

A dugasz nélküli kábeleket és vezetékeket a vezérlőszekrénybe, házakba vagy gépekbe a legkisebb helyeken is egyszerűen és helytakarékos módon helyezheti be.

A Cabtite kábelbevezető lemezek segítségével ezt még a legzordabb körülmények között is megteheti, legyen szó akár védőtömlőkről, pneumatikus/hidraulikus tömlőkről vagy száloptikai kábelekről - a kábeleket gyorsan, egyszerűen és helytakarékos módon beszerelheti. A beszerelés mindössze egyetlen négyszög alakú fali kivágáson keresztül történik, ezért legalább 40%-kal gyorsabban elvégezhető (a szabványos tömszelencékhez képest).

A kábelbevezető lemezek IP54 nélküli verziójának tesztelése a DIN EN 60529 szerint történik, és UL94 V-0 tanúsított TPE anyagból készültek, lehetővé téve -40°C és +90°C közötti alkalmazást.

A Cabtite kábelbevezető lemezek a hagyományos tömszelencék gazdaságos alternatívái.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 44 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54 |
| Rendelési szám | 2743580000 |
| Típus | CABTITE EP A 24/19 GY |
| GTIN (EAN) | 4064675 120995 |
| Qty. | 10 Stück |

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|------------|
| Mélység | 12 mm | Mélység (coll) | 0,472 inch |
| Magasság | 44 mm | Magasság (coll) | 1,732 inch |
| Szélesség | 142 mm | Szélesség (coll) | 5,591 inch |
| Falvastagság, min. | 1,5 mm | Falvastagság, max. | 2,5 mm |
| Nettó tömeg | 50,4 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...90 °C |
|-------------------|----------------|

General information

| | | | |
|-----------------|------|--------------------------|-----------------|
| Anyag | TPE | Protection class (UL) | Type 1, Type 12 |
| Szilikon | Nem | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Védelmi osztály | IP54 | | |

Csatlakoztatható kábelek száma

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | |
| Number of connectable cables | 19 | |
| Kábelbevezetések | Szám | 12 |
| | Kábelátmérő, min. | 1 mm |
| | Kábelátmérő, max. | 6,5 mm |
| | Kábeltípus | Körkábel |
| | Szám | 7 |
| | Kábelátmérő, min. | 1 mm |
| | Kábelátmérő, max. | 12,1 mm |
| | Kábeltípus | Körkábel |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |

Letöltések

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | INSTR CABTITE EP DE/EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 10:14:09 CEST


A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Négyszögletes hasítóbélyeg ipari nehézcsatlakozókhoz



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Típus | KOK-112X36 | Verzió |
| Rendelési szám | 6204870000 | Lemezlyukasztó |
| GTIN (EAN) | 4032248693801 | |
| Qty. | 1 Stück | |