

CABTITE EP A 24/26 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Cabtite - Kabelinföringsplattor**

För in kablar och ledningar utan anslutningsstickpropp i kopplingsskåp, kapslingar eller maskiner även i trånga utrymmen. Snabbt, smidigt och platssparande.

Med Cabtite kabelinföringsplattor kan du göra detta även i krävande miljöer, både med skyddsslangar, pneumatiska/hydrauliska slangar eller fiberoptiska kablar – du installerar kablarna snabbt, smidigt och platssparande. Installationen sker genom en enda rektangulär öppning i väggen, och går därför upp till 40 % snabbare räknat i installationstid (jämfört med standardförskruvningar).

Det verktygsfria IP54-utförandet av kabelinföringsplattorna med snäpplås testas i enlighet med SS-EN 60529 och tillverkas i UL94 V-0-certifierat TPE-material som lämpar sig för temperaturer mellan -40 °C och +90 °C.

Cabtite kabelinföringsplattor är ett prisvärt alternativ till konventionella kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Kabelinföringsplatta, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, grå, Höjd: 44 mm, Bredd: 142 mm, Djup: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54 |
| Art.nr. | 2743590000 |
| Typ | CABTITE EP A 24/26 GY |
| GTIN (EAN) | 4064675 123309 |
| Förp. | 10 Stück |

CABTITE EP A 24/26 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|------------|
| Djup | 12 mm | Byggdjup (tum) | 0,472 inch |
| Höjd | 44 mm | Bygghöjd (tum) | 1,732 inch |
| Bredd | 142 mm | Byggbredd (tum) | 5,591 inch |
| Väggdjocklek, min. | 1,5 mm | Väggdjocklek, max. | 2,5 mm |
| Nettovikt | 42,4 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|----------------|
| Drifttemperatur | -40 °C...90 °C |
|-----------------|----------------|

Allmän information

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Material | TPE |
| Silikon | Nej | Skyddsklass | IP54 |
| Skyddsklass (UL) | Type 1, Type 12 | | |

Antal anslutningsbara kablar

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------|--|
| Monteringstyp | ihakad | | |
| Number of connectable cables | 26 | | |
| Kabelinföringar | Nummer | 16 | |
| | Kabeldiameter, min. | 1 mm | |
| | Kabeldiameter, max. | 6,5 mm | |
| | Kabeltyp | Rundkabel | |
| | Nummer | 4 | |
| | Kabeldiameter, min. | 1 mm | |
| | Kabeldiameter, max. | 12,1 mm | |
| | Kabeltyp | Rundkabel | |
| | Nummer | 4 | |
| | Kabeldiameter, min. | 1 mm | |
| | Kabeldiameter, max. | 16,1 mm | |
| | Kabeltyp | Rundkabel | |
| | Nummer | 2 | |
| | Kabeltyp | ASI | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E223801 |

CABTITE EP A 24/26 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[INSTR CABTITE EP DE/EN](#)

Kataloger


[Catalogues in PDF-format](#)

CABTITE EP A 24/26 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CABTITE EP A 24/26 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rektangulär stans för kraftiga omkopplare



För att göra öppningar i ert kopplingsskåp är hålsagningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | KOK-112X36 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9204870000 | Plåthålstans |
| GTIN (EAN) | 4032248693801 | |
| Förp. | 1 Stück | |