

## CABTITE EP B 24/12 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Cabtite – desky s kabelovými průchodkami

Vkládejte kabely a vodiče bez zátek do řídicích skříní, krytů nebo strojů do co nejmenšího prostoru snadno a prostorově úsporným způsobem.

Pomocí kabelových vstupních desek Cabtite to lze dělat dokonce i v nepříznivých prostředích, ať jde o ochranné hadice, pneumatické/hydraulické hadice nebo optické kabely – můžete instalovat kabely rychle, snadno a prostorově úsporným způsobem. Instalace se provádí jen jediným pravoúhlým výřezem a čas instalace je proto o 40 % rychlejší (v porovnání se standardními kabelovými průchodkami).

Připínací verze IP54 kabelových desek nevyžadující použití nástrojů se testuje podle DIN EN 60529 a vyrábí se z TPE materiálu s certifikací UL94 V-0, hodí se pro teplotní rozsah od -40 °C do +90 °C.

Kabelové vstupní desky Cabtite představují ekonomickou alternativu konvenčních kabelových průchodek.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 44 mm, Šířka: 142 mm, Hloubka: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54 |
| Objednací číslo | <a href="#">2743630000</a>  |
| Typ             | CABTITE EP B 24/12 GY   |
| GTIN (EAN)      | 4064675 123347  |
| Množství        | 10 ks   |

## CABTITE EP B 24/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                      |        |                      |            |
|----------------------|--------|----------------------|------------|
| Hloubka              | 12 mm  | Hloubka (v palcích)  | 0,472 inch |
| Výška                | 44 mm  | Výška (v palcích)    | 1,732 inch |
| Šířka                | 142 mm | Šířka (v palcích)    | 5,591 inch |
| Tloušťka stěny, min. | 2,5 mm | Tloušťka stěny, max. | 4 mm       |
| Čistá hmotnost       | 15,8 g |                      |            |

## Teploty

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...90 °C |
|------------------|----------------|

## Všeobecné informace

|                              |                 |              |      |
|------------------------------|-----------------|--------------|------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0             | Materiál     | TPE  |
| Silikon                      | Ne              | Stupeň krytí | IP54 |
| Stupeň krytí (UL)            | Type 1, Type 12 |              |      |

## Počet připojitelných kabelů

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Typ montáže                  | Příchytka           |
| Number of connectable cables | 12                  |
| Kabelové vstupy              | Číslo               |
|                              | 12                  |
|                              | Průměr kabelu, min. |
|                              | 1 mm                |
|                              | Průměr kabelu, max. |
|                              | 15 mm               |
|                              | Typ kabelu          |
|                              | Kulatý kabel        |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-15 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cURus)  | E223801 |

## Soubory ke stažení


|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">INSTR CABTITE EP DE/EN</a>                                    |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                  |

## CABTITE EP B 24/12 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**CABTITE EP B 24/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Pravouhlá raznice pro těžké konektory**

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Typ             | KOK-112X36                 | Verze           |
| Objednací číslo | <a href="#">6204870000</a> | Otvory v plechu |
| GTIN (EAN)      | 4032248693801              |                 |
| Množství        | 1 ks                       |                 |