

CABTITE EP B 24/17 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Cabtite - Kabelinföringsplattor**

För in kablar och ledningar utan anslutningsstickpropp i kopplingsskåp, kapslingar eller maskiner även i trånga utrymmen. Snabbt, smidigt och platssparande.

Med Cabtite kabelinföringsplattor kan du göra detta även i krävande miljöer, både med skyddsslangar, pneumatiska/hydrauliska slangar eller fiberoptiska kablar – du installerar kablarna snabbt, smidigt och platssparande. Installationen sker genom en enda rektangulär öppning i väggen, och går därför upp till 40 % snabbare räknat i installationstid (jämfört med standardförskruvningar).

Det verktygsfria IP54-utförandet av kabelinföringsplattorna med snäpplås testas i enlighet med SS-EN 60529 och tillverkas i UL94 V-0-certifierat TPE-material som lämpar sig för temperaturer mellan -40 °C och +90 °C.

Cabtite kabelinföringsplattor är ett prisvärt alternativ till konventionella kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kabelinföringsplatta, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, grå, Höjd: 44 mm, Bredd: 142 mm, Djup: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
Art.nr.	2743650000
Typ	CABTITE EP B 24/17 GY
GTIN (EAN)	4064675123361
Förp.	10 Stück

CABTITE EP B 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0,472 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1,732 inch
Bredd	142 mm	Byggbredd (tum)	5,591 inch
Vägg tjocklek, min.	2,5 mm	Vägg tjocklek, max.	4 mm
Nettovikt	41,3 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...90 °C
-----------------	----------------

Allmän information

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	TPE
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass (UL)	Type 1, Type 12		

Antal anslutningsbara kablar

Monteringstyp	ihakad		
Number of connectable cables	17		
Kabelinföringar	Nummer	5	
	Kabeldiameter, min.	1 mm	
	Kabeldiameter, max.	10,5 mm	
	Kabeltyp	Rundkabel	
	Nummer	12	
	Kabeldiameter, min.	1 mm	
	Kabeldiameter, max.	12,6 mm	
	Kabeltyp	Rundkabel	

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	INSTR CABTITE EP DE/EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format

Skapandedatum den 9 maj 2024 12:11:49 CEST


Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CABTITE EP B 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CABTITE EP B 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rektangulär stans för kraftiga omkopplare



För att göra öppningar i ert kopplingsskåp är hålsagningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

Allmänna beställningsdata

Typ	KOK-112X36	Artikelbeteckning
Art.nr.	9204870000	Plåthålstans
GTIN (EAN)	4032248693801	
Förp.	1 Stück	