

CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite - Kábelbevezető lemezek**

A dugasz nélküli kábeleket és vezetékeket a vezérlőszekrénybe, házakba vagy gépekbe a legkisebb helyeken is egyszerűen és helytakarékos módon helyezheti be.

A Cabtite kábelbevezető lemezek segítségével ezt még a legzordabb körülmények között is megteheti, legyen szó akár védőtömlőkről, pneumatikus/hidraulikus tömlőkről vagy száloptikai kábelekről - a kábeleket gyorsan, egyszerűen és helytakarékos módon beszerelheti. A beszerelés mindössze egyetlen négyszög alakú fali kivágáson keresztül történik, ezért legalább 40%-kal gyorsabban elvégezhető (a szabványos tömszelencékhez képest).

A kábelbevezető lemezek IP54 nélküli verziójának tesztelése a DIN EN 60529 szerint történik, és UL94 V-0 tanúsított TPE anyagból készültek, lehetővé téve -40°C és +90°C közötti alkalmazást.

A Cabtite kábelbevezető lemezek a hagyományos tömszelencék gazdaságos alternatívái.

Általános rendelési adatok

Verzió	Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 44 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
Rendelési szám	2743660000
Típus	CABTITE EP B 24/18 GY
GTIN (EAN)	4064675 123378
Qty.	10 Stück

CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Szélesség	142 mm	Szélesség (coll)	5,591 inch
Falvastagság, min.	2,5 mm	Falvastagság, max.	4 mm
Nettó tömeg	40,3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...90 °C
-------------------	----------------

General information

Anyag	TPE	Protection class (UL)	Type 1, Type 12
Szilikon	Nem	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP54		

Csatlakoztatható kábelek száma

Felszerelés típusa	Felpattintható	
Number of connectable cables	18	
Kábelbevezetések	Szám	4
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	6,5 mm
	Kábeltípus	Körkábel
	Szám	5
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	10,5 mm
	Kábeltípus	Körkábel
	Szám	5
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	12,5 mm
	Kábeltípus	Körkábel
	Szám	4
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	16,1 mm
	Kábeltípus	Körkábel

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 12:48:38 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CABTITE EP B 24/18 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[INSTR CABTITE EP DE/EN](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Négyszögletes hasítóbélyeg ipari nehézcsatlakozókhoz



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

Típus	KOK-112X36	Verzió
Rendelési szám	6204870000	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4032248693801	
Qty.	1 Stück	