

## CABTITE EP B 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite - Kábelbevezető lemezek**

A dugasz nélküli kábeleket és vezetékeket a vezérlőszekrénybe, házakba vagy gépekbe a legkisebb helyeken is egyszerűen és helytakarékos módon helyezheti be.

A Cabtite kábelbevezető lemezek segítségével ezt még a legzordabb körülmények között is megteheti, legyen szó akár védőtömlőkről, pneumatikus/hidraulikus tömlőkről vagy száloptikai kábelekről - a kábeleket gyorsan, egyszerűen és helytakarékos módon beszerelheti. A beszerelés mindössze egyetlen négyszög alakú fali kivágáson keresztül történik, ezért legalább 40%-kal gyorsabban elvégezhető (a szabványos tömszelencékhez képest).

A kábelbevezető lemezek IP54 nélküli verziójának tesztelése a DIN EN 60529 szerint történik, és UL94 V-0 tanúsított TPE anyagból készültek, lehetővé téve -40°C és +90°C közötti alkalmazást.

A Cabtite kábelbevezető lemezek a hagyományos tömszelencék gazdaságos alternatívái.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 44 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
Rendelési szám	<a href="#">2743690000</a>
Típus	CABTITE EP B 24/42 GY
GTIN (EAN)	4064675 123408
Qty.	10 Stück

## CABTITE EP B 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Szélesség	142 mm	Szélesség (coll)	5,591 inch
Falvastagság, min.	2,5 mm	Falvastagság, max.	4 mm
Nettó tömeg	47,7 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...90 °C
-------------------	----------------

## General information

Anyag	TPE	Protection class (UL)	Type 1, Type 12
Szilikon	Nem	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP54		

## Csatlakoztatható kábelek száma

Felszerelés típusa	Felpattintható	
Number of connectable cables	42	
Kábelbevezetések	Szám	12
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	7,2 mm
	Kábeltípus	Körkábel
	Szám	17
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	6,4 mm
	Kábeltípus	Körkábel
	Szám	12
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	5 mm
	Kábeltípus	Körkábel
	Szám	1
	Kábelátmérő, min.	1 mm
	Kábelátmérő, max.	4,7 mm
	Kábeltípus	Körkábel

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9,1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 13:47:41 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**CABTITE EP B 24/42 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[INSTR CABTITE EP DE/EN](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

## CABTITE EP B 24/42 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## CABTITE EP B 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Négyszögletes hasítóbélyeg ipari nehézcsatlakozókhoz



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

## Általános rendelési adatok

Típus	KOK-112X36	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6204870000</a>	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4032248693801	
Qty.	1 Stück	