

## CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite - Kábelbevezető lemezek**

A dugasz nélküli kábeleket és vezetékeket a vezérlőszekrénybe, házakba vagy gépekbe a legkisebb helyeken is egyszerűen és helytakarékos módon helyezheti be.

A Cabtite kábelbevezető lemezek segítségével ezt még a legzordabb körülmények között is megteheti, legyen szó akár védőtömlőkről, pneumatikus/hidraulikus tömlőkről vagy száloptikai kábelekről - a kábeleket gyorsan, egyszerűen és helytakarékos módon beszerelheti. A beszerelés mindössze egyetlen négyszög alakú fali kivágáson keresztül történik, ezért legalább 40%-kal gyorsabban elvégezhető (a szabványos tömszelencékhez képest).

A kábelbevezető lemezek IP54 nélküli verziójának tesztelése a DIN EN 60529 szerint történik, és UL94 V-0 tanúsított TPE anyagból készültek, lehetővé téve -40°C és +90°C közötti alkalmazást.

A Cabtite kábelbevezető lemezek a hagyományos tömszelencék gazdaságos alternatívái.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 44 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54 |
| Rendelési szám | <a href="#">2743710000</a>   |
| Típus          | CABTITE EP B 24/50 GY  |
| GTIN (EAN)     | 4064675 123422   |
| Qty.           | 10 Stück   |

## CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                    |        |                    |            |
|--------------------|--------|--------------------|------------|
| Mélység            | 12 mm  | Mélység (coll)     | 0,472 inch |
| Magasság           | 44 mm  | Magasság (coll)    | 1,732 inch |
| Szélesség          | 142 mm | Szélesség (coll)   | 5,591 inch |
| Falvastagság, min. | 2,5 mm | Falvastagság, max. | 4 mm       |
| Nettó tömeg        | 44,9 g |                    |            |

## Hőmérsékletek

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...90 °C |
|-------------------|----------------|

## General information

|                 |      |                          |                 |
|-----------------|------|--------------------------|-----------------|
| Anyag           | TPE  | Protection class (UL)    | Type 1, Type 12 |
| Szilikon        | Nem  | UL 94 éghetőségi osztály | V-0             |
| Védelmi osztály | IP54 |                          |                 |

## Csatlakoztatható kábelek száma

|                              |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Felszerelés típusa           | Felpattintható    |          |
| Number of connectable cables | 50                |          |
| Kábelbevezetések             | Szám              | 33       |
|                              | Kábelátmérő, min. | 1 mm     |
|                              | Kábelátmérő, max. | 5,3 mm   |
|                              | Kábeltípus        | Körkábel |
|                              | Szám              | 9        |
|                              | Kábelátmérő, min. | 1 mm     |
|                              | Kábelátmérő, max. | 6,4 mm   |
|                              | Kábeltípus        | Körkábel |
|                              | Szám              | 8        |
|                              | Kábelátmérő, min. | 1 mm     |
|                              | Kábelátmérő, max. | 8,3 mm   |
|                              | Kábeltípus        | Körkábel |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-15 | ECLASS 9,1  | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801     |

**CABTITE EP B 24/50 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[INSTR CABTITE EP DE/EN](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

## CABTITE EP B 24/50 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Négyszögletes hasítóbélyeg ipari nehézcsatlakozókhoz



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Típus          | KOK-112X36                 | Verzió         |
| Rendelési szám | <a href="#">6204870000</a> | Lemezlyukasztó |
| GTIN (EAN)     | 4032248693801              |                |
| Qty.           | 1 Stück                    |                |