

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Verzió	Nagyfeszültségű modul
Rendelési szám	2748380000
Típus	HDC MHE 2 HV MC
GTIN (EAN)	4050118890969
Qty.	1 Stück

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	61,3 mm	Magasság (coll)	2,413 inch
Szélesség	34,1 mm	Szélesség (coll)	1,343 inch
Nettó tömeg	54 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	9,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát	Dugaszhelyek szükséges száma	2
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	2 900 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	15 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A	Pólusszám	2
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Típus	Dugó	Túlfeszültség kategória	III
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 4:14:42 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC MHE 2 HV MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[BPZL HDC MHE 2 HV](#)

Katalógusok




[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 10B CA	Verzió
Rendelési szám	6736920000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 10B AC	Verzió
Rendelési szám	6736910000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 Stück	

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 16B DA	Verzió
Rendelési szám	1429030000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 16B AD	Verzió
Rendelési szám	1429010000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 Stück	

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Verzió
Rendelési szám	6736890000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGS 6B BA	Verzió
Rendelési szám	6736900000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 Stück	

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 24B FA	Verzió
Rendelési szám	6736960000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGS 24B AF	Verzió
Rendelési szám	6736950000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 Stück	

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Krimpelhető érintkezők, HE



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-HE-SM2.5AU	Verzió
Rendelési szám	1651450000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400125	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	Verzió
Rendelési szám	1200600000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190171308	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	Verzió
Rendelési szám	1651430000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400101	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.0AG	Verzió
Rendelési szám	1200900000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190115906	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.5AU	Verzió
Rendelési szám	1651420000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400095	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.65AU	Verzió
Rendelési szám	116540000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4032248897261	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4.65, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM2.5AG	Verzió
Rendelési szám	1200800000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190131913	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.5AG	Verzió
Rendelési szám	1200500000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190159627	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM1.5AG	Verzió
Rendelési szám	1200700000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190074920	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.0AU	Verzió
Rendelési szám	1651460000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400132	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 4:14:42 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC-C-HE-SM1.5AU	Verzió
Rendelési szám	1651440000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400118	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvezet
Qty.	100 Stück	

Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B CA	Verzió
Rendelési szám	1737000000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 10B AC	Verzió
Rendelési szám	1736990000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 Stück	

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 10B CA	Verzió
Rendelési szám	1428980000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 10B AC	Verzió
Rendelési szám	1428960000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 Stück	

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Rövid vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 16B AD	Verzió
Rendelési szám	6736930000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822298	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 16B DA	Verzió
Rendelési szám	6736940000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 Stück	

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B AF	Verzió
Rendelési szám	6737030000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 24B FA	Verzió
Rendelési szám	6737040000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 Stück	

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B BA	Verzió
Rendelési szám	1428940000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 6B AB	Verzió
Rendelési szám	1428920000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 Stück	

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 24B AF	Verzió
Rendelési szám	1429050000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 24B FA	Verzió
Rendelési szám	1429070000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 Stück	

HDC MHE 2 HV MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 6B AB	Verzió
Rendelési szám	6736970000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGL 6B BA	Verzió
Rendelési szám	6736980000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 Stück	

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Verzió
Rendelési szám	6737010000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGL 16B DA	Verzió
Rendelési szám	6737020000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823073	
Qty.	1 Stück	