

**HDC MGBIT 8 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

**Informations générales de commande**

Version	Module de données
Référence	<a href="#">2748530000</a>
Type	HDC MGBIT 8 FC
GTIN (EAN)	4050118890839
Qté.	1 pièce(s)

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	13,9 mm	Profondeur (pouces)	0,547 inch
Hauteur	41,4 mm	Hauteur (pouces)	1,63 inch
Largeur	26,35 mm	Largeur (pouces)	1,037 inch
Poids net	31 g		

## Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Caractéristiques générales

Catégorie	Cat. 6A	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Courant nominal (DIN EN 61984)	5 A	Cycles d'enfichage	≥ 500
Degré de pollution	3	Emplacements d'enfichage nécessaires	1
Matériau	Polycarbonate	Matériau isolant	PC
Nombre de pôles	8	RTension nominale selon UL/CSA	50 V
Série	ModuPlug	Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	0,8 kV
Tension nominale (DIN EN 61984)	50 V	Type	Femelle

## Version

Longueur de dénudage, raccordement nominal	4,2 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 28	Section de raccordement du conducteur, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Type de raccordement	Raccordement à sertir

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements



Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Manual GigaBit Module</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Norme



## Informations générales de commande

Type	HDC MF 16B DA	Version
Référence	<a href="#">1429030000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MF 16B AD	Version
Référence	<a href="#">1429010000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qté.	1 pièce(s)	

## Norme



## Informations générales de commande

Type	HDC MF 6B AB	Version
Référence	<a href="#">1428920000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MF 6B BA	Version
Référence	<a href="#">1428940000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Norme



## Informations générales de commande

Type	HDC MF 24B AF	Version
Référence	<a href="#">1429050000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MF 24B FA	Version
Référence	<a href="#">1429070000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qté.	1 pièce(s)	

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 24B AF	Version
Référence	<a href="#">2736950000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 24B FA	Version
Référence	<a href="#">2736960000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 10B AC	Version
Référence	<a href="#">2736910000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 10B CA	Version
Référence	<a href="#">2736920000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qté.	1 pièce(s)	

## Norme



## Informations générales de commande

Type	HDC MF 10B AC	Version
Référence	<a href="#">1428960000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MF 10B CA	Version
Référence	<a href="#">1428980000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Avec longue goupille



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B AD	Version
Référence	<a href="#">2737010000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGL 16B DA	Version
Référence	<a href="#">2737020000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823073	
Qté.	1 pièce(s)	

## Avec longue goupille



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 10B AC	Version
Référence	<a href="#">2736990000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGL 10B CA	Version
Référence	<a href="#">2737000000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Avec longue goupille



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 6B BA	Version
Référence	<a href="#">2736980000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGL 6B AB	Version
Référence	<a href="#">2736970000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qté.	1 pièce(s)	

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 16B DA	Version
Référence	<a href="#">2736940000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 16B AD	Version
Référence	<a href="#">2736930000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822298	
Qté.	1 pièce(s)	



## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 6B BA	Version
Référence	<a href="#">2736900000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 6B AB	Version
Référence	<a href="#">2736890000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qté.	1 pièce(s)	

## Avec longue goupille



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 24B AF	Version
Référence	<a href="#">2737030000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGL 24B FA	Version
Référence	<a href="#">2737040000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Contacts à sertir D-SUB



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

## Informations générales de commande

Type	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Version
Référence	<a href="#">2748730000</a>	Femelle, or, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890549	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Version
Référence	<a href="#">2748720000</a>	Femelle, or, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631	
Qté.	100 pièce(s)	