

**BIT E6,3 0,4X2,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
Objednací číslo	<a href="#">2748900000</a>
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70
GTIN (EAN)	4050118894776
Množství	5 ks

## BIT E6,3 0,4X2,5X70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Čistá hmotnost	9,4 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Bit s plochým hrotem 0,4 x 2,5 x 70
---------------	-------------------------------------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	70 mm	Tloušťka čepele (A)	0,4 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Šířka čepele (B)	2,5 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--