

BIT E6,3 0,5X3,0X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů

Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
Objednací číslo	2748910000
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70
GTIN (EAN)	4050118894783
Množství	5 ks

BIT E6,3 0,5X3,0X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Čistá hmotnost	2 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s plochým hrotem 0,4 x 2,5 x 70
---------------	-------------------------------------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	70 mm	Tloušťka čepele (A)	0,5 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Šířka čepele (B)	3 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--