

BIT E6,3 0,5X3,0X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm |
| Rendelési szám | 2748910000 |
| Típus | BIT E6,3 0,5X3,0X70 |
| GTIN (EAN) | 4050118894783 |
| Qty. | 5 Stück |

BIT E6,3 0,5X3,0X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség | 70 mm | Szélesség (coll) | 2,756 inch |
| Nettó tömeg | 2 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Árucikk leírása | Betét hornyos pengével 0,4x2,5x70 |
|-----------------|--------------------------------------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Alak | E 6.3 DIN 3126, Hornyos | Kés hossza | 70 mm |
| Kés szélessége (B) | 3 mm | Kés vastagsága (A) | 0,5 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002116 | ETIM 7.0 | EC002116 |
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-04 | ECLASS 12.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-42-04 | | |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|